

VGA till RCA och S-Video-konverterare - USB Power

Produkt ID: VGA2VID2



Denna VGA till RCA/S-Video-konverterbox tillhandahåller ett enkelt sätt att konvertera och skala en 1080p VGA-videosignal till en 480i komposit (CVBS) eller S-Video-utsignal. Perfekt för användning med äldre projektorer eller TV-apparater.

Utrustad med en brytare för val av NTSC/PAL och en skanningsknapp för enkel konfigurering och val av dina videoutgångsinställningar. Denna kompakta VGA till komposit och S-Video-adaptar är snabb och enkel att installera, för en äkta plug-and-play-upplevelse

Genom att använda denna VGA till AV-adaptar kan du ansluta VGA-anslutningen på en PC till äldre TV-apparater och projektorer, och därmed spara in kostnaden för att uppgradera din utrustning. Den är perfekt för styrelserum, medicinsk bildbehandling eller för att se på gamla hemvideor på din S-Video- eller komposit-skärm.

Denna PC till TV-konverterare har en integrerad videoskalningskrets som dynamiskt konverterar VGA-videosignaler med upplösningar på upp till 1920x1200 @ 60Hz. För att säkerställa kompatibilitet med din skärm eller projektor matar PC till TV-konverteraren ut högkvalitativ 640 x 480 video, det högsta som stöds av S-Video eller komposit.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Passar bra på möten i styrelserum, mässor, föreläsningar och för digital skyltningslösning CRT
- Ett billigt sätt att öka storleken på en datorskärm
- Visar bilder från din datorskärm på din TV eller projektor

Funktioner

- **MÅNGSIDIG ANVÄNDNING:** Denna VGA till AV-adapter ger utgångar i både komposit- och S-Video-format, vilket innebär att du kan välja mellan NTSC- och PAL-utgångar
- **USB-DRIVEN:** Denna VGA till TV adapter drivs av en USB-port och är alltid lätt att hitta ett uttag för
- **VIDEOSKALNING:** Denna PC- till TV-kontakt har en integrerad videoskalningskrets som dynamiskt omvandlar VGA-videoingångsupplösningar upp till 1080p vid 60 Hz
- **MYCKET KOMPATIBELT:** PC- till TV-konverteraren ger högkvalitativ 720 x 480-video för att garantera kompatibilitet med din bildskärm eller projektor. Det här är den högsta upplösning som stöds av S-Video- eller Composite-anslutningar (CVBS).
- **ENKELRIKTAD:** VGA2VID2 konverterar endast i en riktning från VGA (källa) till Composite eller S-Video (bildskärm). Den fungerar inte i motsatt riktning. För konvertering av en Composite eller S-Video-källa till en VGA-bildskärm rekommenderar vi att du använder VID2VGATV3

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	VGA
AV-utgång	Composite
	S-Video
Audio	Nej

Prestanda

Stödda upplösningar	Input - Up to 1920x1080 60Hz
	Output - 640x480 60Hz

Kontakt(er)

Connector A	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
-------------	---

Connector B	1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN)
	1 - Kompositvideo (1 x RCA)

Ström

Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Inspänning	5V DC
Utspanning	5 DC
Kontakttyp	USB Mini-B (5-stifts)
Strömförbrukning	2.5W

Miljö

Drifttemperatur	0 to 50 (32 - 122°F)
Förvaringstemperatur	-10 to 80 (14 to 176°F)
Luftfuktighet	5 till 90 % RH

Utseende

Färg	Svart
Produktlängd	2.4 in [6.0 cm]
Produktbredd	2.1 in [5.4 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
Produktvikt	1.6 oz [46.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	5.4 oz [154.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - VGA till S-video och kompositadapter
-----------------	--

1 - Mini USB-strömkabel

1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.