

Cable de 30 cm Coaxial para Monitor HD15 VGA a 5 BNC RGBHV - Macho a Hembra

ID del Producto: VGABNCMF1



El cable adaptador coaxial HD15 VGA a 5 BNC RGBHV (30 cm), modelo VGABNCMF1, incluye un conector HD15 VGA (macho) y 5 conectores BNC (RGBHV) (hembra), lo cual permite conectar una fuente de vídeo BNC existente a un amplificador de distribución o un PC.

El cable también se puede utilizar con una señal de salida VGA, la cual se distribuye en 5 conectores BNC hembra que se pueden utilizar con un cable 5 BNC (M-M) en un monitor/pantalla BNC.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conexión de proyectores y paneles con cable conectados mediante BNC con un amplificador de distribución VGA o un PC

Características

- Diseño de cable corto y flexible
- HD15 VGA macho a 5 conectores BNC hembra

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Grado de Inflamabilidad	Clasificación CMG (uso general)

Conector(es)

Conector A	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conector B	5 - BNC (coaxial RF)

Observaciones / Requisitos

Nota	Señal RGB: alambres rojo, verde y azul, sincronización vertical: Alambre negro, sincronización horizontal: alambre blanco
------	---

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	1.0 ft [0.3 m]
Cable OD	0.3 in [8.5 mm]
Longitud del Producto	12.0 in [30.5 cm]
Ancho del Producto	1.3 in [3.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	3.6 oz [103.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.9 in [17.6 cm]
Ancho de la Caja	4.9 in [12.4 cm]

Altura de la Caja 0.9 in [2.4 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 3.5 oz [100.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Cable coaxial de monitor HD15 VGA a 5 BNC RGBHV, 30 cm - M/H

Información Acerca de la Garantía

Warranty De Por Vida

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.