

Cavo coassiale per monitor HD15 VGA a 5 BNC RGBHV 30 cm - M/F

ID prodotto: VGABNCMF1



Il cavo adattatore coassiale HD15 VGA a 5 BNC RGBHV da 30 cm VGABNCMF1 presenta un connettore HD15 VGA (maschio) e 5 connettori BNC (RGBHV) (femmina) permettendo il collegamento della sorgente video BNC esistente all'amplificatore di distribuzione VGA o al PC.

Il cavo può essere inoltre utilizzato con un segnale di uscita VGA suddiviso tra 5 connettori BNC femmina che possono essere utilizzati con un cavo 5 BNC (M-M) adatto a un monitor/display BNC.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di collegare pannelli e proiettori cablati BNC collegati a un amplificatore di distribuzione VGA o a un PC

Caratteristiche

- Design del cavo flessibile e di lunghezza ridotta
- HD15 VGA maschio a 5 connettori BNC femmina

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)

Connettore/i

Connettore A	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Connettore B	5 - BNC (coassiale RF)

Note/requisiti speciali

Nota	Segnale RGB: Cavi rosso, verde, blu, Sincronizzazione verticale: cavo nero, Sincronizzazione orizzontale: Cavo bianco
------	---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	1.0 ft [0.3 m]
OD cavo	0.3 in [8.5 mm]
Lunghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.3 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
Peso prodotto	3.6 oz [103.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.9 in [17.6 cm]
Larghezza del Pacco	4.9 in [12.4 cm]

Altezza del Pacco	0.9 in [2.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.5 oz [100.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo coassiale per monitor HD15 VGA a 5 BNC RGBHV 30 cm – M/F
-----------------------------	--

Informazioni sulla
garanzia

Warranty	A vita
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.