

30 cm Coax HD15 VGA-naar-5 BNC RGBHV-monitorkabel - M/F

Productcode: VGABNCMF1



De VGABNCMF1 30 cm Coax HD15 VGA-naar-5 BNC RGBHV-adaptorkabel beschikt over een HD 15 VGA (mannelijke) connector en 5 BNC (RGBHV) (vrouwelijke) connectors, waardoor u een bestaande BNC-videobron op een VGA-distributieversterker of PC kunt aansluiten.

De kabel kan ook met een VGA-uitsignaal worden gebruikt, dat uitloopt naar 5 vrouwelijke BNC-connectors die met een 5 BNC (M-M)-kabel kunnen worden gebruikt voor een BNC-monitor/-scherm.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit uw via een BNC-kabel aangesloten panelen en projectors op een VGA-distributieversterker of PC aan

Eigenschappen

- Korte flexibele kabel
- HD15 VGA mannelijke naar 5 BNC vrouwelijke connectors

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)

Connector(en)

Connector A	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	5 - BNC (RF coax)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	RGB-sigitaal: Rode, groene, blauwe draden, verticale synch: zwarte draad, horizontale synch: witte draad
---------	--

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	1.0 ft [0.3 m]
Buitendiameter kabel	0.3 in [8.5 mm]
Lengte product	12.0 in [30.5 cm]
Breedte product	1.3 in [3.3 cm]
Hoogte product	0.6 in [1.5 cm]
Gewicht product	3.6 oz [103.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	6.9 in [17.6 cm]
Package Width	4.9 in [12.4 cm]

Package Height	0.9 in [2.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	3.5 oz [100.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 30 cm Coax HD15 VGA-naar-5 BNC RGBHV-monitorkabel - M/F
-------------	--

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.