

Convertisseur composite et S-vidéo vers HDMI avec audio

N° de produit: VID2HDCON



Le convertisseur vidéo composite et S-vidéo vers HDMI® (avec audio) VID2HDCON vous permet de connecter un périphérique S-vidéo ou composite, ainsi que l'audio 3,5 mm associé, à votre écran ou téléviseur HDMI. Equipé de commutateurs de sélection pratiques pour une configuration facile, le convertisseur S-vidéo/composite vers HDMI est compatible avec les systèmes NTSC et PAL. De plus, il prend en charge des résolutions de sortie pouvant atteindre 1600x1200 (PC) ou 1080p (TV) pour fonctionner avec presque tous les types d'écran. Le convertisseur possède une connexion audio 3,5 mm intégrée qui permet d'envoyer le signal de sortie à l'écran cible par le biais d'un seul câble HDMI, évitant ainsi les tracas liés à l'acheminement d'un câble audio distinct.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Convertissez les signaux des magnétoscopes, lecteurs DVD, caméscopes, consoles de jeux vidéo et autres appareils de home cinéma pour les diffuser sur des écrans HDMI

Spécifications techniques

- Compatibilité avec les systèmes NTSC et PAL
- Commutateur de sélection de résolution PC/TV pour permettre la compatibilité avec de nombreux

écrans différents

- Conversion de la fréquence d'image de 50/60 Hz
- Affichage à l'écran
- Installation plug-and-play : aucun logiciel/pilote requis
- Désentrelacement adaptatif de mouvement 3D avancé
- Réduction de bruit YNR/CNR adaptative de mouvement (basée sur les images) 3D

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	Composite
	S-Video
	Audio stéréo 3,5 mm
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	NTSC 3.58 et PAL

Performance

Résolutions prises en charge	PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
	TV - 1080p, 720p, 576p, 480p

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - Vidéo composite (1 x RCA)
	1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN)
	1 - HDMI (19 broches)
	1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - Rouge - S-vidéo, jaune - vidéo composite
----------------------	--

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.3A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1.2A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	2.5

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 20~90 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	3.9 in [10.0 cm]
Largeur du produit	2.5 in [6.4 cm]
Hauteur du produit	1.0 in [2.5 cm]
Poids du produit	3.0 oz [84.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
---------------------	---

Longueur du Paquet	6.0 in [15.3 cm]
Package Width	4.8 in [12.2 cm]
Package Height	2.3 in [5.8 cm]
Poids brut	11.2 oz [318.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur composite/S-vidéo vers HDMI
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
	1 - Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis