

Convertitore video composito e S-Video a HDMI con audio

ID prodotto: VID2HDCON



Il convertitore video composito e S-Video a HDMI® (con audio) VID2HDCON permette di collegare un dispositivo S-Video o composito, con il relativo audio 3,5 mm, allo schermo o alla televisione HDMI. Dotato di pratici switch di selezione per una semplice configurazione, il convertitore S-Video/video composito a HDMI è in grado di funzionare con sistemi NTSC e PAL ed offre il supporto di risoluzioni di output fino a 1600x1200 (PC) o 1080p (TV) per un'integrazione continuativa con qualsiasi display. Il convertitore presenta un collegamento audio integrato da 3,5 mm che permette l'invio dell'output attraverso un singolo cavo HDMI al display di destinazione evitando di posare un cavo audio separato.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Converte VCR, lettori DVD, videocamere, console per video giochi e altri dispositivi home theater per il funzionamento con display HDMI

Caratteristiche

- Funziona con sistemi NTSC e PAL
- Switch di selezione della risoluzione PC/TV per la compatibilità con molti display diversi

- Conversione della frequenza di fotogrammi da 50/60 Hz
- On-Screen Display
- Installazione plug-and-play: nessun software o driver richiesto
- Deinterlacciamento adattivo avanzato di movimento 3D
- Riduzione adattiva rumore YNR/CNR movimenti 3D (basata su fotogrammi)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	Composite S-Video Audio stereo 3,5 mm
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì
Standard del settore	NTSC 3.58 e PAL

Prestazioni

Risoluzioni supportate	PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 TV - 1080p, 720p, 576p, 480p
------------------------	---

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - Video composito (1 x RCA) 1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) 1 - HDMI (19 pin) 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
-------------------	--

Indicatori

Indicatori LED	1 - Rosso - S-Video, Giallo - Composite Video
----------------	---

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.3A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1.2A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	2.5

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	20~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
Larghezza prodotto	2.5 in [6.4 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto	3.0 oz [84.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	6.0 in [15.3 cm]
Package Width	4.8 in [12.2 cm]

Package Height	2.3 in [5.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	11.2 oz [318.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Convertitore video composito/S-Video a HDMI
	1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.