

Convertitore video composito e S-Video a HDMI con audio

ID prodotto: VID2HDCON



Il convertitore video composito e S-Video a HDMI® (con audio) VID2HDCON permette di collegare un dispositivo S-Video o composito, con il relativo audio 3,5 mm, allo schermo o alla televisione HDMI. Dotato di pratici switch di selezione per una semplice configurazione, il convertitore S-Video/video composito a HDMI è in grado di funzionare con sistemi NTSC e PAL ed offre il supporto di risoluzioni di output fino a 1600x1200 (PC) o 1080p (TV) per un'integrazione continuativa con qualsiasi display.Il convertitore presenta un collegamento audio integrato da 3,5 mm che permette l'invio dell'output attraverso un singolo cavo HDMI al display di destinazione evitando di posare un cavo audio separato.

Certificazioni, report e compatibilità













Applicazioni

• Converte VCR, lettori DVD, videocamere, console per video giochi e altri dispositivi home theater per il funzionamento con display HDMI

Caratteristiche

- Funziona con sistemi NTSC e PAL
- Switch di selezione della risoluzione PC/TV per la compatibilità con molti display diversi



- Conversione della frequenza di fotogrammi da 50/60 Hz
- On-Screen Display
- Installazione plug-and-play: nessun software o driver richiesto
- Deinterlacciamento adattivo avanzato di movimento 3D
- Riduzione adattiva rumore YNR/CNR movimenti 3D (basata su fotogrammi)

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Ingresso AV	Composite
		S-Video
		Audio stereo 3,5 mm
	Uscita AV	HDMI
	Audio	Sì
	Standard del settore	NTSC 3.58 e PAL
Prestazioni	Risoluzioni supportate	PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
	Nisoluzioni supportate	TV - 1080p, 720p, 576p, 480p
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - Video composito (1 x RCA)
		1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN)
		1 - HDMI (19 pin)
		1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
Indicatori	Indicatori LED	1 - Rosso - S-Video, Giallo - Composite Video

Alimentazione



Fonte di Alimentazione Adattatore CA incluso

Tensione ingresso 100 - 240 AC

Corrente ingresso 0.3A

Tensione di uscita 5 DC

Corrente di uscita 1.2A

Tipo punta centrale Positivo

Tipo presa M

Consumo energetico 2.5

Ambientale

Temperatura d'esercizio

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura di

conservazione

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Umidità 20~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 3.9 in [10.0 cm]

Larghezza prodotto 2.5 in [6.4 cm]

Altezza prodotto 1.0 in [2.5 cm]

Peso prodotto 3.0 oz [84.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 6.0 in [15.3 cm]

Larghezza del Pacco 4.8 in [12.2 cm]



	Altezza del Pacco	2.3 in [5.8 cm]
	Peso spedizione (confezione)	11.2 oz [318.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Convertitore video composito/S-Video a HDMI
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

^{*} L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.