

Adaptador Convertidor de Audio y Video Compuesto RCA S-Video a HDMI - HD 1080p

ID del Producto: VID2HDCON



El Convertidor de Video Compuesto y S-Video a HDMI® (con Audio), VID2HDCON permite conectar un dispositivo de video compuesto o S-Video y su correspondiente audio de 3,5mm a un monitor o televisor con capacidad HDMI. Equipado con prácticos conmutadores de selección para una fácil configuración, el convertidor de Video Compuesto/S-Video a HDMI funciona tanto con sistemas NTSC como PAL y ofrece soporte para resoluciones de salida de hasta 1600x1200 (PC) o 1080p (TV) integrándose perfectamente con casi cualquier pantalla. El convertidor dispone de una conexión de audio integrada de 3,5mm para enviar la salida a la pantalla de destino a través de un único cable HDMI, evitando la molestia de tener que tender un cable de audio aparte. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Convierte VCRs, reproductores de DVD, videocámaras, consolas de video juegos y otros dispositivos de teatro en casa para usar con pantallas HDMI

Características

- Funciona con sistemas NTSC y PAL
- Selector de resolución PC/TV para brindar compatibilidad con diferentes pantallas
- Conversión de velocidad de cuadros de 50/60 Hz

- Menú en Pantalla
- Instalación plug and play - no requiere software ni controladores
- Desentrelazado adaptativo para movimiento en 3D
- Reducción de ruido YNR/CNR adaptativo para movimiento en 3D (basado en marcos)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Composite S-Video Entrada de audio estéreo de 3,5mm
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	NTSC 3.58 y PAL

Rendimiento

Resoluciones Admitidas	PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 TV - 1080p, 720p, 576p, 480p
------------------------	---

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	Vídeo compuesto (1 x RCA) S-Vídeo (4 pines, mini DIN) HDMI (19 pines) Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
-------------------------	--

Indicadores

Indicadores LED	Rojo - S-Video, Amarillo - Video Compuesto
-----------------	--

Requisitos de



Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.3A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1.2A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	2.5

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 20~90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	6.5 in [16.4 cm]
Ancho del Producto	6.4 in [16.3 cm]
Altura del Producto	1.3 in [33.5 mm]
Peso del Producto	2.8 oz [79 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	4.9 in [12.4 cm]
Ancho de la Caja	6.1 in [15.5 cm]



Altura de la Caja 2.2 in [56 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 10.9 oz [310 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Convertor de Video Compuesto/ S-Video a HDMI
	adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

