

Composiet en S-Video naar HDMI Converter met Audio

Productcode: VID2HDCON



Met de VID2HDCON Composiet en S-video naar HDMI® Video Converter (met Audio) kunt u een apparaat met S-Video of Composiet video-uitgang met de bijbehorende 3,5 mm audio aansluiten op uw HDMI-monitor of tv. De S-Video/composiet naar HDMI converter is voorzien van handige schakelaars voor een eenvoudige configuratie en werkt zowel op NTSC als PAL. Het ondersteunt resoluties tot 1600x1200 (PC) of 1080p (TV) voor een probleemloze werking op vrijwel elk type beeldscherm. De converter beschikt over een geïntegreerde 3,5 mm audio-aansluiting waarmee het uitgangssignaal via een enkele HDMI-kabel wordt doorgegeven naar uw beeldscherm, zodat u er geen aparte audiokabel voor hoeft te leggen. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit videorecorders, DVD-spelers, camcorders, spelcomputers en andere home cinema-apparaten aan op een HDMI-beeldscherm

Eigenschappen

- Werkt met NTSC- en PAL-systemen
- Keuzeschakelaar voor PC/TV-resolutie voor compatibiliteit met allerlei typen beeldschermen
- Omzetting refresh rate 50 Hz / 60 Hz

- On-Screen-Display (schermmenu)
- Plug-and-play installatie – geen software of drivers nodig
- Geavanceerde 3D motion-adaptive deinterlacing
- 3D (op frame-basis) motion-adaptive YNR/CNR ruisonderdrukking

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	Composite S-Video 3,5 mm stereoaudio
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
Industriestandaarden	NTSC 3.58 en PAL

Prestaties

Ondersteunde resoluties	PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 TV - 1080p, 720p, 576p, 480p
-------------------------	---

Connector(en)


Type connector(en)	Composiet video (1 x RCA) S-Video (4-polig, Mini-DIN) HDMI (19-polig) 3,5 mm mini-jack (3 standen)
--------------------	---

Indicatoren

LED-indicatoren	Rood - S-Video, geel- composiet video
-----------------	---------------------------------------

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
---------------------------	-------------------------------



Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.3A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1.2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	2.5

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	20% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	6.5 in [16.4 cm]
Breedte product	6.4 in [16.3 cm]
Hoogte product	1.3 in [33.5 mm]
Gewicht product	2.8 oz [79 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	4.9 in [12.4 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	2.2 in [56 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.9 oz [310 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

Composiet / S-Video naar HDMI Converter

universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)

handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

