

Composiet en S-Video naar VGA Video Converter

Productcode: VID2VGATV2



De VID2VGATV2 Composiet en S-Video naar VGA Video Converter (met schaal aanpassing) biedt een eenvoudige manier om Composiet of S-Video-signalen om te zetten naar VGA (of Component RCA) voor gebruik met computermonitoren, projectoren of HDTV's. Deze compacte videoconverter biedt een schermmenu, of On-Screen Display (OSD), en dipswitches voor de eenvoudige configuratie en selectie van uw video-uitgang en is snel en eenvoudig te installeren via plug-and-play. De geïntegreerde schaal aanpassing past het S-Video of composiet-video-ingangssignaal dynamisch aan, waardoor u uit meerdere uitgangsmogelijkheden kunt kiezen voor compatibiliteit met uw beeldscherm of projector. De converter wordt bovendien geleverd met een VGA-naar-Component (RCA) breakout-kabel voor aansluiting op tv-toestellen die niet zijn uitgerust met een VGA-poort.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor het weergeven van video via dvd-spelers, videorecorders of oudere spelcomputers op VGA-projectoren en HDTV's
- Geef een camcorder-uitgang weer op televisies of monitoren uitgerust met een VGA-ingang
- Bewaak beveiligingscamera's met s-video of composiet signaal op VGA-monitoren of televisietoestellen

- Pas VHS-video aan voor weergave op moderne televisies in een klaslokaal
- Pas oudere medische beeldapparatuur aan voor weergave op computermontoren
- Gebruik in vergaderingen voor het aanpassen van oudere video-apparatuur om te kunnen werken met nieuwe projectoren

Eigenschappen

- Converteer en pas de schaal aan van een composiet/S-Video-ingang naar VGA/component-uitgang
- Ondersteunt NTSC en PAL
- On-Screen Display voor het eenvoudig selecteren en instellen van de het uitgangssignaal
- VGA naar Component (YPbPr) RCA-adapter meegeleverd
- Omzetting van refresh rate van 50 Hz naar 60 Hz
- Plug-and-play-installatie – geen software of drivers nodig

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Active or Passive Adapter	Actief
AV-ingang	S-Video Composite
AV-uitgang	VGA Component
Audio	Nee

Prestaties

Ondersteunde resoluties	PC: 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 HDTV: 480p (50/60Hz), 576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080p (50/60Hz)
Signaalniveau's	Ingang Video bij 1 V p-p, 75 ohm Y bij 1 V p-p, 75 ohm Kleur bij 0,7 V p-p, 75 ohm

Connector(en)

	Connector A	1 - Composiet video (1 x RCA)
		1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN)
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Composiet (geel) / S-Video (rood) ingangsindicator
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	1A
	Vermogensopname	2.5
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 60% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	4.4 in [11.2 cm]
	Breedte product	2.5 in [6.4 cm]
	Hoogte product	1.0 in [2.6 cm]
	Gewicht product	3.0 oz [86 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.3 in [21.0 cm]
	Package Width	4.6 in [11.7 cm]

Package Height	2.4 in [6.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	15.7 oz [444.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - Videoconverter met schaal aanpassing
	1 - VGA-naar-component (RCA) breakout-kabel
	1 - Universele voedingsadapter
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.