

Komposit- och S-video till VGA-videosignalomvandlare

Produkt ID: VID2VGATV2



VID2VGATV2 komposit- och S-video till VGA-video-rastrering (med scaler) är ett lätt sätt att konvertera komposit- eller S-videosignaler till VGA (eller komponent-RCA) -utdata. Passar datorskärmar, projektorer, och HDTV-installationer.

Denna kompakta videoskalare är utrustad med skärmvisningsmeny och dipkontakt så att konfigurering och val av videoutdatainställning går snabbt och den är enkel att installera för en äkta plug-and-play-upplevelse. En integrerad skalarkrets konverterar effektivt S-video- eller kompositvideosignalen vilket ger flera utdataupplösningar att välja mellan för att säkerställa kompatibilitet med olika skärmar och projektorer.

Dessutom medföljer en VGA till komponent-breakout-kabel (RCA) till komponent-/S-video-VGA-konverteraren, vilket gör att du kan ansluta TV-apparater som saknar VGA-port.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Perfekt för att visa video från DVD-spelare, videospelare eller äldre spelkonsoler på VGA-projektorer och HDTV-installationer
- Visa inspelningar från videokameror på TV-apparater eller skärmar med VGA-uttag

- Övervaka säkerhetskameror med S-video eller kompositsignaler med hjälp av VGA-skärmar eller TV-apparater
- Anpassa VHS-video till nyare TV-apparater i klassrum
- Konvertera äldre medicinsk bildhanteringsutrustning för visning på datorskärmar
- Använd i styrelserum så att äldre videoutrustning fungerar tillsammans med nya projektorer

Funktioner

- Konvertera och skala komposit-/S-videoinsignaler till VGA-/komponent-utsignaler
- Fungerar med NTSC- och PAL-insignaler
- Skärmvisning gör det lätt att välja utdatasignaler
- VGA till komponent (YPbPr) RCA-adapter medföljer
- 50 Hz till 60 Hz bildfrekvenskonvertering
- Plug-and-play-installation - inga drivrutiner eller program behövs

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-ingång	S-Video Composite
AV-utgång	VGA Component
Audio	Nej

Prestanda

Stödda upplösningar	PC: 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 HDTV: 480p (50/60Hz), 576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080p (50/60Hz)
Signalnivåer	Input

Video @ 1V p-p, 75 ohm

Y @ 1 V p-p, 75 ohm

Color @ 0.7V p-p, 75 ohm

Kontakt(er)	Connector A	1 - Kompositvideo (1 x RCA)
		1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN)
	Connector B	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub)
Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Indikator för indata, komposit (gul)/S-video (röd)
Ström	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Utspänning	5 DC
	Utström	1A
	Strömförbrukning	2.5
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~60% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Av plast
	Produktlängd	4.4 in [11.2 cm]
	Produktbredd	2.5 in [6.4 cm]
	Produkthöjd	1.0 in [2.6 cm]
	Produktvikt	3.0 oz [86 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	8.3 in [21.0 cm]
Paketets bredd	4.6 in [11.7 cm]
Paketets höjd	2.4 in [6.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	15.7 oz [444.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - Video-konverterare/-scaler
	1 - VGA till komponent breakout-kabel (RCA)
	1 - Universell strömadapter
	1 - Instruktionsbok

Warranty Information

Warranty	2 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.