

Support mural en acier robuste pour écran de 45 po à 70 po avec antivol

N° de produit: VIDWALLMNT



Ce support mural vidéo professionnel se distingue par son design éjectable qui permet d'aligner et de régler les écrans d'un mur vidéo multi-écrans rapidement et en toute simplicité.

Grâce à sa structure en acier robuste, ce support mural vidéo peut accueillir des écrans de 45 po à 70 po (114 cm à 178 cm) en toute sécurité et supporter une charge maximale de 70 kg.

En associant plusieurs supports muraux VIDWALLMNT, vous pouvez créer un mur vidéo impressionnant et aligner vos écrans simultanément. Offrant une dissuasion du vol (avec cadenas requis), cette solution est idéale pour les écrans destinés aux affichages publics, d'entreprise et commerciaux.

Grâce à son design éjectable exclusif, ce support mural vidéo vous permet d'aligner vos écrans avec une précision d'orfèvre. Une fois l'installation effectuée, une simple poussée exercée sur l'avant de l'écran vous permet d'écartier le support du mur et d'accéder à la connectique à l'arrière de l'écran. Cette fonctionnalité éjectable simplifie le réglage du positionnement et de l'angle des écrans, ainsi que le remplacement d'un écran si nécessaire.

Ce support mural vidéo intègre 6 points de réglage précis (réglage vertical, inclinaison et pivotement) pour assurer un alignement sans faille des écrans et offrir un angle de visionnement optimal. Vous pouvez incliner votre écran de +3/-5°, régler l'angle de pivotement de +1,2/-1,2° et faire pivoter l'écran de +3/-3°. Ce support mural vidéo possède également des supports latéraux afin de simplifier le déplacement d'un écran vers la droite ou vers la gauche, pour assurer un alignement parfait des écrans de votre mur vidéo.

Ce système de support mural vidéo a été conçu pour offrir une installation et une maintenance aussi simples que possible. Son design éjectable contribue également à faciliter les opérations d'installation et de maintenance. En outre, vous pouvez incliner l'écran jusqu'à 12° et ainsi accéder plus facilement aux câbles et aux ports grâce à la présence pratique d'une béquille.

Le modèle VIDWALLMNT bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à

vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Créez un mur vidéo au sein d'un hall d'entrée, d'un centre commercial ou d'un espace de vente
- Installez plusieurs écrans pour des présentations
- Idéal dans les établissements scolaires, les centres médicaux ou de conférences

Spécifications techniques

- Créez un mur vidéo impressionnant avec ce support pour téléviseur à écran plat prenant en charge un écran mesurant de 45 à 70 pouces (protection contre le vol) ; structure en acier résistant supportant des écrans jusqu'à 70 kg
- Son design extensible s'étend jusqu'à 30 cm pour vous permettre d'accéder à l'arrière des écrans et régler l'affichage
- 6 points de réglage précis (réglage vertical, inclinaison et pivotement) pour un alignement exact des écrans
- Des supports latéraux pour régler la position des moniteurs vers la gauche ou vers la droite et un angle de pivot de +1,2/-1,2° pour un alignement précis
- Support universel pour téléviseur LCD/LED compatible LG, Samsung, Sony, Sharp et autres (vis/entretoises incluses) et trous de support VESA 200 x 200, 200 x 300, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400

Matériel

Politique de garantie	5 Years
Nombre d'écrans pris en charge	1
Options de fixation	Support mural
Minimum Profile from Wall	5.6 in [14.3 cm]
Trous de fixation VESA	200x200 mm

200x300 mm
200x400 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x200 mm
600x300 mm
600x400 mm

Performance


Capacité de poids	154.7 lb [70 kg]
Taille minimale de l'écran	45"
Taille maximale de l'écran	70"
Video Wall	Oui
Extension maximale du bras	12.0 in [30.6 cm]
Inclinaison	+3° / -5°
Anti-theft	Oui

Notes spéciales /
Configuration

Remarque	Le support mural vidéo a été conçu pour offrir un alignement précis des écrans. Vous pouvez incliner votre écran de +3° / -5°, régler l'angle de pivotement de +1,2° / - 1,2° et faire pivoter l'écran à +3° / - 3°.
----------	--

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
---------	------



Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	36.8 in [93.4 cm]
Largeur du produit	12.0 in [30.6 cm]
Hauteur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Poids du produit	29.8 lb [13.5 kg]

Informations
d'emballage

Package Length	3.3 ft [1.0 m]
Package Width	20.1 in [51.0 cm]
Package Height	8.2 in [20.9 cm]
Poids brut	36.3 lb [16.4 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Plaque murale
	Module de réglage
	Supports d'adaptateur
	Freins
	Languettes en plastique
	Clé hexagonale
	Vis M5 x 14 mm
	Vis M6 x 14 mm
	Vis M8 x 20 mm
	Vis M6 x 30 mm
	Vis M8 x 30 mm
	Rondelles rectangulaires
	Petites entretoises



Grandes entretoises

Vis 6,3 x 55 mm

Vis d'ancrage à béton

Rondelles

Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

