

Supporto per TV a parete con design a scomparsa per display da 45" a 70",
Microregolazione, Supporto video con Montaggio VESA, Staffa TV in acciaio resistente

ID prodotto: VIDWALLMNT



Questo supporto professionale per video wall multidisplay è caratterizzato da un'innovativa struttura a scomparsa che consente di regolare o allineare i display in modo semplice e veloce.

Il supporto per video wall, realizzato in acciaio per carichi pesanti, sostiene in sicurezza più monitor con dimensioni comprese tra 45" e 70" e peso massimo di 70 kg.

Utilizzando diversi supporti da parete VIDWALLMNT, è possibile creare un video wall di grande impatto allineando i display in sincronia. È la soluzione ideale per i display installati negli ambienti pubblici, aziendali e commerciali, in quanto è dotato di un sistema volto a scoraggiare i furti (che richiede un lucchetto).

Grazie all'esclusiva struttura a scomparsa, il supporto per video wall consente di allineare i display con precisione impeccabile. Dopo l'installazione, basta premere delicatamente sulla parte anteriore del display e il supporto si estende dalla parete per consentire l'accesso al retro dello schermo. Questa caratteristica semplifica l'orientamento e l'inclinazione del display o, se necessario, la sua sostituzione.

Il supporto per video wall consente di effettuare regolazioni minime in 6 punti dell'orientamento, dell'inclinazione e lungo l'asse verticale, per allineare i display con precisione e individuare l'angolo di visuale ottimale. Il display può essere inclinato a +3/-5 gradi, orientato a +1,2/-1,2 gradi e ruotato a +3/-3 gradi. Le staffe a scorrimento laterale consentono di spostare il display a sinistra o a destra per un allineamento perfetto nel video wall.

Il sistema di montaggio per video wall è pensato per agevolare le attività di installazione e manutenzione, rese ancor più semplici dalla struttura a scomparsa. È inoltre dotato di un cavalletto che consente di inclinare comodamente il display fino a 12 gradi, offrendo maggiore spazio per la sistemazione dei cavi o l'accesso alle porte.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Creazione di un video wall di grande impatto in una sala d'attesa, presso un punto vendita o in un'area commerciale
- Configurazione di più schermi per la conduzione di presentazioni
- Ideale in strutture scolastiche, centri medici o centri congressi

Caratteristiche

- Supporto per TV a schermo piatto da 45" a 70" per la creazione di un video wall di grande impatto (design deterrente antifurto); struttura in acciaio ad alta resistenza in grado di supportare display fino a 70 kg
- Struttura a scomparsa prolungabile fino a 306 mm per consentire l'accesso alla parte posteriore dello schermo per la regolazione del display
- 6 punti di regolazione minima (in verticale, dell'inclinazione e dell'orientamento) per un allineamento preciso dei display
- Spostamento laterale delle staffe per regolare il monitor a destra o a sinistra e l'angolo di rotazione di +1,2/-1,2 gradi per un allineamento di precisione
- Il supporto universale è compatibile con TV LCD/LED LG, Samsung, Sony, Sharp e di altre marche (viti/distanziatori inclusi) e con gli schemi di fori per attacco VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware

Norme di garanzia	5 Years
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
Minimum Profile from Wall	5.6 in [143 mm]
Modello(i) di fori VESA	200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestazioni

Capacità di carico	154.4 lb [70 kg]
Dimensioni minime display	45"
Dimensioni massime del display	70"
Video Wall	Sì
Massima estensione del braccio	12.0 in [306 mm]
Inclinazione	+3° / -5°
Antifurto	Sì

Note/requisiti speciali

Nota	Il supporto per video wall è pensato per garantire un allineamento preciso del display, che può essere inclinato a +3°/-5°, orientato a +1,2°/-1,2° e ruotato a +3°/- 3°.
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	36.8 in [93.4 cm]
Larghezza prodotto	12.0 in [30.6 cm]
Altezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Peso prodotto	29.7 lb [13.5 kg]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	3.4 ft [1.0 m]
Package Width	20.3 in [51.5 cm]
Package Height	8.3 in [21.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	33.1 lb [15.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - piastra di fissaggio a parete
	1 - modulo di regolazione
	2 - staffe di adattamento
	2 - fermi
	2 - linguette di plastica
	1 - chiave a brugola
	4 - viti M5x14 mm
	4 - Viti M6x14 mm
	4 - Viti M8x20 mm
	4 - Viti M6x30 mm

- 4 - Viti M8x30 mm
- 4 - rondelle rettangolari
- 8 - distanziali piccoli
- 4 - distanziali grandi
- 6 - Viti 6,3x55 mm
- 6 - tasselli per calcestruzzo
- 6 - Guarnizioni
- 1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.