

## Supporto Antifurto da Parete per Schermi da 45" a 70" in Acciaio resistente

ID prodotto: VIDWALLMNT



Questo supporto professionale per video wall multidisplay è caratterizzato da un'innovativa struttura a scomparsa che consente di regolare o allineare i display in modo semplice e veloce.

Il supporto per video wall, realizzato in acciaio per carichi pesanti, sostiene in sicurezza più monitor con dimensioni comprese tra 45" e 70" e peso massimo di 70 kg.

Utilizzando diversi supporti da parete VIDWALLMNT, è possibile creare un video wall di grande impatto allineando i display in sincronia. È la soluzione ideale per i display installati negli ambienti pubblici, aziendali e commerciali, in quanto è dotato di un sistema volto a scoraggiare i furti (che richiede un lucchetto).

Grazie all'esclusiva struttura a scomparsa, il supporto per video wall consente di allineare i display con precisione impeccabile. Dopo l'installazione, basta premere delicatamente sulla parte anteriore del display e il supporto si estende dalla parete per consentire l'accesso al retro dello schermo. Questa caratteristica semplifica l'orientamento e l'inclinazione del display o, se necessario, la sua sostituzione.

Il supporto per video wall consente di effettuare regolazioni minime in 6 punti dell'orientamento, dell'inclinazione e lungo l'asse verticale, per allineare i display con precisione e individuare l'angolo di visuale ottimale. Il display può essere inclinato a +3/-5 gradi, orientato a +1,2/-1,2 gradi e ruotato a +3/-3 gradi. Le staffe a scorrimento laterale consentono di spostare il display a sinistra o a destra per un allineamento perfetto nel video wall.

Il sistema di montaggio per video wall è pensato per agevolare le attività di installazione e manutenzione, rese ancor più semplici dalla struttura a scomparsa. È inoltre dotato di un cavalletto che consente di inclinare comodamente il display fino a 12 gradi, offrendo maggiore spazio per la sistemazione dei cavi o l'accesso alle porte.

Il prodotto VIDWALLMNT è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Creazione di un video wall di grande impatto in una sala d'attesa, presso un punto vendita o in un'area commerciale
- Configurazione di più schermi per la conduzione di presentazioni
- Ideale in strutture scolastiche, centri medici o centri congressi

### Caratteristiche

- Supporto per TV a schermo piatto da 45" a 70" per la creazione di un video wall di grande impatto (design deterrente antifurto); struttura in acciaio ad alta resistenza in grado di supportare display fino a 70 kg
- Struttura a scomparsa prolungabile fino a 306 mm per consentire l'accesso alla parte posteriore dello schermo per la regolazione del display
- 6 punti di regolazione minima (in verticale, dell'inclinazione e dell'orientamento) per un allineamento preciso dei display
- Spostamento laterale delle staffe per regolare il monitor a destra o a sinistra e l'angolo di rotazione di +1,2/-1,2 gradi per un allineamento di precisione
- Il supporto universale è compatibile con TV LCD/LED LG, Samsung, Sony, Sharp e di altre marche (viti/distanziatori inclusi) e con gli schemi di fori per attacco VESA 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

---

#### Hardware

Norme di garanzia	5 Years
N. di display supportati	1
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete
Minimum Profile from Wall	5.6 in [14.3 cm]
Modello(i) di fori VESA	200x200 mm 200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

---

Prestazioni

Capacità di carico	154.7 lb [70 kg]
Dimensioni minime display	45"
Dimensioni massime del display	70"
Video Wall	Sì
Massima estensione del braccio	12.0 in [30.6 cm]
Inclinazione	+3° / -5°
Anti-theft	Sì

---

Note/requisiti speciali

Nota	Il supporto per video wall è pensato per garantire un allineamento preciso del display, che può essere inclinato a +3°/-5°, orientato a +1,2°/-1,2° e ruotato a +3°/- 3°.
------	---

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio



Lunghezza prodotto	36.8 in [93.4 cm]
Larghezza prodotto	12.0 in [30.6 cm]
Altezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Peso prodotto	29.8 lb [13.5 kg]

---

Informazioni confezione

Package Length	3.3 ft [1.0 m]
Package Width	20.1 in [51.0 cm]
Package Height	8.2 in [20.9 cm]
Peso spedizione (confezione)	36.3 lb [16.4 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	<p>piastra di fissaggio a parete</p> <p>modulo di regolazione</p> <p>staffe di adattamento</p> <p>fermi</p> <p>linguette di plastica</p> <p>chiave a brugola</p> <p>viti M5x14 mm</p> <p>Viti M6x14 mm</p> <p>Viti M8x20 mm</p> <p>Viti M6x30 mm</p> <p>Viti M8x30 mm</p> <p>rondelle rettangolari</p> <p>distanziali piccoli</p>
--------------------------	---



distanziali grandi

Viti 6,3x55 mm

tasselli per calcestruzzo

Guarnizioni

Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

