

## Soporte de Mosaico de Video para Monitores de 45 a 70 Pulgadas - con Microajustes - Soporte VESA - de Servicio Pesado

ID del Producto: VIDWALLMNT



Este soporte profesional para el montaje de mosaicos de video tiene un innovador diseño desplegable que permite de forma rápida y fácil la alineación y el ajuste de las pantallas.

Diseñado en acero de servicio pesado, el soporte para el montaje de muros multivideo permite la instalación segura de pantallas entre 45" a 70" de tamaño y un peso total de hasta 70kg.

El uso de varios soportes VIDWALLMNT para montaje le permite crear un impresionante mosaico de video, ya que puede alinear sus pantallas a la vez. Solución ideal en el caso de pantallas utilizadas en entornos públicos, de empresa o comerciales, y además incluye función de disuasión de robo (se requiere un candado).

Gracias a este diseño desplegable es posible alinear las pantallas de su mosaico de video con perfecta precisión. Una vez instalado, solo tiene que presionar con suavidad en la parte frontal de la pantalla para que el soporte se despliegue hacia delante, para permitir el acceso a la parte trasera de la pantalla. Esta función de despliegue del soporte facilita el ajuste de la posición y el ángulo de la pantalla, o a la hora de reemplazar una pantalla.

El soporte para el muro multivideo incluye 6 puntos para microajustes (vertical, inclinación y giro) que permiten la alineación precisa y visión óptima de la pantalla. Puede inclinar la pantalla entre +3° a -5°, ajustar el ángulo de giro entre +1,2° a - 1,2°, y rotar la pantalla entre +3° a - 3°. También incluye soportes laterales deslizantes que facilitan mover la pantalla hacia la izquierda o derecha, para obtener la alineación ideal de su mosaico de video.

Este sistema de montaje de mosaicos de video está diseñado para fácil configuración y mantenimiento. El diseño desplegable también facilita la instalación y el mantenimiento, además de que el práctico soporte vertical le permite hasta 12° de inclinación, lo cual le ofrece espacio extra para ajustar cables o acceder a los puertos.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Cree un muro multivídeo en un vestíbulo o un espacio de tienda o comercial
- Configure varias pantallas para presentaciones
- Ideal en espacios como planteles educativos o centros médicos o de conferencias

## Características

- Cree un impresionante video wall mediante este soporte de televisor de pantalla plana, con capacidad para pantallas de 45" a 70" (diseño antirrobo). Fabricado en acero de servicio pesado, compatible con pantallas de hasta 70kg
- El diseño desplegable (hasta 306mm) permite el acceso a la parte trasera de las pantallas, para su ajuste
- 6 puntos para microajustes (vertical, inclinación y giro) que permiten la alineación precisa de la pantalla
- Soportes laterales desplazables para ajustar los monitores, a la izquierda o la derecha, y girar a ángulos entre +1.2 a -1.2 grados, para más precisión de alineación
- El soporte universal para TV LCD/LED LG, Samsung, Sony, Sharp y otras marcas (tornillos/espaciadores incluidos), y patrones de orificios VESA de 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

---

### Hardware

Política de Garantía	5 Years
Número de pantallas admitidas	1
Opciones de Montaje	Montaje en pared
Minimum Profile from Wall	5.6 in [143 mm]

Patrón(es) VESA de agujeros de montaje	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x200 mm
	600x300 mm
600x400 mm	

---

#### Rendimiento

Capacidad de Carga	154.4 lb [70 kg]
Tamaño mínimo de la pantalla	45"
Tamaño máximo de la pantalla	70"
Video Wall	Sí
Extensión máxima del brazo	12.0 in [306 mm]
Inclinación	+3° / -5°
Antirrobo	Sí

---

#### Observaciones / Requisitos

Nota	El soporte para montaje de muros multivídeo está diseñado para la alineación precisa de las pantallas. Puede inclinar su pantalla entre +3° a -5°, ajustar el ángulo de giro entre +1,2° a - 1,2°, y rotar la pantalla entre +3° a - 3°.
------	--

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	36.8 in [93.4 cm]
Ancho del Producto	12.0 in [30.6 cm]
Altura del Producto	19.0 in [48.3 cm]
Peso del Producto	29.7 lb [13.5 kg]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	3.4 ft [1.0 m]
Ancho de la Caja	20.3 in [51.5 cm]
Altura de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	33.1 lb [15.0 kg]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - placa de pared
	1 - módulo de ajuste
	2 - soportes del adaptador
	2 - topes
	2 - lengüetas plásticas
	1 - llave hexagonal
	4 - Tornillos M5x14mm
	4 - Tornillos M6x14mm
	4 - Tornillos M8x20mm
	4 - Tornillos M6x30mm

- 4 - Tornillos M8x30mm
- 4 - arandelas rectangulares
- 8 - espaciadores pequeños
- 4 - espaciadores grandes
- 6 - tornillos de 6,3x55mm
- 6 - anclajes para hormigón
- 6 - Arandelas
- 1 - Manual de Instrucciones

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty

5 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.