

Videowall / digital signage muurbeugel - 45" tot 70" schermen - anti diefstal - staal

Productcode: VIDWALLMNT



Deze professionele videowandbeugel heeft een innovatief pop-out design waardoor schermen snel en gemakkelijk kunnen worden uitgelijnd en versteld, als onderdeel van een videowand met meerdere schermen.

Gemaakt van sterk staal, ondersteunt de videowandbeugel veilig schermen van 45 tot 70 inch, met een maximaal gewicht van 70 kg.

Met meerdere VIDWALLMNT wandbeugels kunt u een indrukwekkende videowand maken, zodat u uw schermen precies op elkaar kunt uitlijnen. Het is de ideale oplossing voor de montage van schermen op openbare plaatsen en zakelijke en commerciële omgevingen en is voorzien van een antidiefstalbeveiliging (hangslot moet apart worden aangeschaft).

Dankzij het unieke pop-out design van deze videowandbeugel kunt u uw schermen perfect uitlijnen. Na de installatie hoeft u alleen licht op de voorkant van het scherm te drukken en de beugel komt van de wand af, zodat u aan de achterkant toegang tot uw scherm hebt. Door deze pop-out functie kunt u de schermstand en -hoek eenvoudig aanpassen of een scherm, indien nodig, vervangen.

De videowandbeugel heeft 6 microverstelpunten, voor verticaal, kantelen en draaien, voor precieze uitlijning van schermen en een optimale kijkhoek. U kunt uw scherm $+3^\circ$ / -5° kantelen, de kijkhoek $+1,2^\circ$ / $-1,2^\circ$ draaien en het scherm $+3^\circ$ / -3° roteren. De videowandbeugel heeft ook schuifbeugels aan de zijkant, zodat u het scherm gemakkelijk naar links of rechts kunt verplaatsen voor ideale uitlijning in uw videowand.

Dit videowandmontagesysteem is ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud. Het pop-out design vereenvoudigt ook de installatie en het onderhoud, en met een handige standaard kunt u het scherm tot 12° kantelen voor extra ruimte wanneer kabels of toegangspoorten moeten worden aangepast.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Maak een videowand in een lobby, winkel of commerciële omgeving
- Installeer meerdere schermen voor presentaties
- Ideaal in opleidingsinstituten, medische of conferentiecentra

Eigenschappen

- Maak een indrukwekkende videowand met deze muurbeugel voor platte tv's van 45 tot 70 inch (antidiefstalontwerp), sterke stalen constructie heeft een draagvermogen tot 70 kg
- Pop-out design (tot 306 mm) biedt eenvoudige schermtoegang aan de achterkant voor uitlijning en verstelling van het scherm
- 6 microverstelpunten (verticaal, kantelen en draaien) voor precieze uitlijning van schermen
- Schuifbeugels aan de zijkant voor de aanpassing van schermen, links of rechts, en een draaihoek van +1,2° / -1,2° voor nauwkeurige uitlijning
- Universele LCD/LED tv-beugel is onder andere geschikt voor LG, Samsung, Sony en Sharp (inclusief schroeven/onderleggingen) en VESA-gatpatronen 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hardware

Garantiebeleid	5 Years
Aantal ondersteunde schermen	1
Montage-opties	Wandmonteerbaar
Minimum Profile from Wall	5.6 in [143 mm]
VESA gatenpatroon(/-patronen)	200x200 mm

200x300 mm

200x400 mm

300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600x200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestaties

Draagvermogen	154.4 lb [70 kg]
Minimale schermgrootte	45"
Maximale schermgrootte	70"
Video Wall	Ja
Maximale armverlenging	12.0 in [306 mm]
Kantelen	+3° / -5°
Anti-diefstal	Ja

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	De videowandbeugel is ontworpen voor precieze schermuitlijning. U kunt uw scherm +3° / -5° kantelen, de kijkhoek +1,2° / - 1,2° draaien en het scherm +3° / - 3° roteren.
---------	---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	36.8 in [93.4 cm]
Breedte product	12.0 in [30.6 cm]
Hoogte product	19.0 in [48.3 cm]
Gewicht product	29.7 lb [13.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	3.4 ft [1.0 m]
Package Width	20.3 in [51.5 cm]
Package Height	8.3 in [21.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	33.1 lb [15.0 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - wandplaat
	1 - verstelbare module
	2 - adapterbeugels
	2 - stoppers
	2 - kunststof lipjes
	1 - inbussleutel
	4 - M5x14 mm schroeven
	4 - M6x14 mm schroeven
	4 - M8x20 mm schroeven
	4 - M6x30 mm schroeven
	4 - M8x30 mm schroeven

4 - rechthoekige onderlegringen

8 - kleine afstandsringen

4 - grote afstandsringen

6 - 6,3x55 mm schroeven

6 - betonankers

6 - onderlegringen

1 - handleiding

Garantiebepalingen

Warranty

5 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.