

Videoväggfäste - utdragbar konstruktion - finjusteringar

Produkt ID: VIDWALLMNT



Detta proffsiga skärmrack för väggmontering har en innovativ popout-design för snabb och enkel justering i en videovägg med flera bildskärmar.

Den kraftiga stålkonstruktionen stödjer säkert skärmar från 45" till 70" med en totalvikt på upp till 70 kg.

Med flera VIDWALLMNT-väggrack kan du skapa imponerande videoväggar genom att justera dina skärmar unisont. Perfekt för offentliga, kontors- och affärsmiljöer med inbyggd stölskyddsanordning (hänglås behövs).

Tack vare den unika popout-designen kan du lätt ställa in dina skärmar med perfekt precision. När racket är installerat behöver du bara trycka lätt på framsidan av skärmen så åker racket ut från väggen för enkel åtkomst till baksidan. Popup-funktionen gör det enkelt att justera skärmens läge och vinkel eller byta ut den när så behövs.

Väggfästet har 6 punkter för vertikal, lutnings- och sidjustering för exakt placering och optimal synvinkel. Du kan luta skärmen +3°/-5 grader, justera vridningdvinkel från +1,2°/-1,2 grader och rotera skärmen +3°/-3 grader. Väggracket har även rörliga sidofästen som gör det enkelt att flytta skärmen till vänster eller höger för perfekt inställning i din videovägg.

Väggracket är utformat för enkel montering och underhåll. Utdragningskonstruktionen underlättar också installation och underhåll och det praktiska stödet gör att du kan luta skärmen upp till 12 grader, vilket ger dig extra utrymme när du behöver enkel åtkomst till kablar och portar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Skapa en imponerande videovägg i en lobby, butik eller kommersiellt utrymme
- Sätt upp flera skärmar för presentationer
- Perfekt för undervisningsenheter, sjukhus eller konferenscenter

Funktioner

- Skapa en imponerande videovägg med detta TV-fäste för platt-TV, som passar skärmar från 45 till 70 tum (stödsäker konstruktion); Kraftig stålkonstruktion som håller för skärmar på upp till 70 kg
- Dra enkelt ut upp till 306 mm för åtkomst bakom skärmen när justeringar behövs
- 6 punkter för finjustering (vertikal, lutning och vridning) för exakt skärmjustering
- Med de rörliga sidfästena kan du justera skärmar från vänster eller höger, och en vridningsvinkel på +1,2/-1,2 grader möjliggör exakt justering
- Universellt LCD/LED-TV-fäste stöder bland annat LG, Samsung, Sony, Sharp, (skruvar/distanser ingår) och VESA-hålmönster 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400

Hårdvara

Garantipolicy	5 Years
# skärmar som stöds	1
Monteringsalternativ	Väggmontering
Minimum Profile from Wall	5.6 in [143 mm]
VESA-hålmönster	200x200 mm
	200x300 mm
	200x400 mm
	300x200 mm

300x300 mm

400x200 mm

400x300 mm

400x400 mm

600X200 mm

600x300 mm

600x400 mm

Prestanda

Viktkapacitet	154.4 lb [70 kg]
Minsta displaystorlek	45"
Maximal skärmstorlek	70"
Videovägg	Ja
Maximal armförlängning	12.0 in [306 mm]
Lutning	+3° / -5°
Stölskydd	Ja

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Skärmvägggracket är särskilt avsett för exakt skärmjustering. Luta skärmen +3°/-5°, justera svängvinkeln från +1,2° till 1,2° och sväng skärmen +3° till -3°.
------	---

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	36.8 in [93.4 cm]
Produktbredd	12.0 in [30.6 cm]
Produkthöjd	19.0 in [48.3 cm]

Produktvikt 29.7 lb [13.5 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	3.4 ft [1.0 m]
Package Width	20.3 in [51.5 cm]
Paketets höjd	8.3 in [21.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	33.1 lb [15.0 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - väggplatta
	1 - justeringsmodul
	2 - adapterfästen
	2 - proppar
	2 - plastflikar
	1 - insexnyckel
	4 - M5x14 mm skruvar
	4 - M6x14 mm skruvar
	4 - M8x20 mm-skruvar
	4 - M6x30 mm skruvar
	4 - M8x30 mm skruvar
	4 - rektangulära brickor
	8 - små distanshållare
	4 - stora distanshållare
	6 - 6,3x55 mm skruvar
	6 - betongankare
	6 - Brickor

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.