

Automatisk höghastighets-HDMI-switch med 2 portar

Produkt ID: VS122HDMIU



VS122HDMIU automatisk HDMI®-switch med hög hastighet gör att du kan dela en skärm mellan två hemelektronikenheter eller datorer och prioritera dina HDMI-signaler. HDMI-switchen har en primär och en sekundär HDMI-insignalsport och använder automatiskt signalen från den primära insignalsporten som standard. Om signalen som är ansluten till den primära insignalsporten bryts, byter enheten automatiskt till att visa signalen från den sekundära HDMI-insignalsporten.

Den automatiska höghastighets-HDMI-switchen är utformad för maximal kontroll och mångsidighet och har även manuell styrning av anslutna signaler med lättanvända frontknappar som gör att du kan växla mellan videokällorna.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Idealisk för växling mellan hemelektronik som Blu-ray-spelare, satellitmottagare, spelkonsoler och andra enheter
- Växla mellan datorer med HDMI®-utsignaler

Funktioner

- Väljer automatiskt den prioriterade videosignalen för visning

- Välj mellan automatisk eller manuell växling
- Stöder HDTV-upplösningar på upp till 1080p
- Kablar på upp till 10 m kan användas vid både in-portarna och ut-portarna
- Kompatibelt med höghastighets-HDMI®
- HDCP-kompatibel

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
Portar	2
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja
Industristandarder	Höghastighets HDMI®, HDCP

Prestanda

Maximalt avstånd	10 m / 33 ft
Stöd för widescreen	Ja

Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)

Särskilda anmärkningar/ krav

Obs.	Port 1 har högre prioritet än port 2 när båda signalerna är igång
------	---

Indikatorer

LED-indikatorer	Två gröna för skärmstatus och en röd för ström
-----------------	--

Ström

Strömförbrukning	2.7
------------------	-----

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Luftfuktighet	10 % till 85 % RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	2.5 in [63 mm]
Produktbredd	2.3 in [59 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15 mm]
Produktvikt	1.2 oz [34 g]

Förpackning

Package Length	6.7 in [17 cm]
Package Width	5.0 in [12.7 cm]
Package Height	0.8 in [20 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.4 oz [126 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Automatisk HDMI 1.3-switch med 2 portar
	hdmi-kabel
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

