

3-poorts HDMI autoswitch met IR-afstandsbediening

Productcode: VS123HD



De VS123HD 3-poorts HDMI®-autoswitch heeft 3 HDMI-ingangspoorten waarvan de prioriteit kan worden ingesteld. Als de actieve HDMI-bron wordt uitgeschakeld, losgekoppeld of anderszins verloren gaat, selecteert de switch automatisch het volgende beschikbare HDMI-sigitaal als de prioriteitsuitgang, waardoor het scherm altijd een signaal ontvangt.

De automatische switch is uitgerust met een IR-afstandsbediening, zodat u een HD-projector of -scherm kunt delen met drie HDMI-audio-/videobronnen, met de optie om de switch handmatig op afstand of met de gebruiksvriendelijke wisselknop op het frontpaneel te regelen.

Deze 3-in/1-uit HDMI-switch is ideaal voor high-definition applicaties en ondersteunt echte high-definition 1080p resoluties (WUXGA/1920x1200 van pc/computer) alsmede 7.1 surround sound audio, en zorgt zo voor de best mogelijke multimedia-ervaring van de aangesloten apparaten.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Schakelen tussen high-definition audio-video-apparaten zoals Blu-ray-spelers, satellietontvangers, videogameconsoles of computers met HDMI-uitgang

- Digitale reclameapplicaties waarbij altijd een signaal op een scherm aanwezig moet zijn

Eigenschappen

- Transparante, automatische HDMI-omschakeling
- Infrarood-afstandsbediening
- Geïntegreerde HDMI-schermkabel, waardoor u geen extra kabel hoeft aan te schaffen
- Ondersteuning van resoluties tot 1080p
- Ondersteunt pc-resoluties tot 1920x1200
- Eenvoudige installatie die slechts een paar minuten in beslag neemt
- Geschikt voor kabels met een max. lengte van 10 m
- Ondersteunt high-speed schakelen tussen HDMI-apparaten
- HDCP-compatibel
- Ondersteunt 3D-video

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI
Poorten	3
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja
Industriestandaarden	High Speed HDMI®, HDCP

Prestaties

Max. afstand	10m [33ft]
Maximale digitale resoluties	1920x1200
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

Connector(en)	Connector A	1 - HDMI (19-polig)
	Connector B	3 - HDMI (19-polig)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Poort 1 is ingesteld op een hogere prioriteit dan poort 2 of poort 3 als alle signalen zijn ingeschakeld. Poort 2 is ingesteld op een hogere prioriteit dan poort 3 als beide signalen zijn ingeschakeld, maar poort 1 is uitgeschakeld.
Indicatoren	LED-indicatoren	3 - Twee groene voor schermstatus en een rode voor power.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
	Vochtigheid	10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Lengte product	3.2 in [81 mm]
	Breedte product	2.2 in [5.5 cm]
	Hoogte product	1.0 in [2.5 cm]
	Gewicht product	2.4 oz [68 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	8.3 in [21 cm]
	Package Width	5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.6 in [40 mm]

Verzendgewicht
(verpakt) 7.6 oz [214 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegleverd	1 - 3-poorts high-speed HDMI®-autoswitch
	1 - Afstandsbediening
	1 - IR-extenderkabel
	1 - Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.