

2-poort DisplayPort Video Schakelaar met Audio & Afstandsbediening

Productcode: VS221DP



De VS221DP 2-poort DisplayPort Video Schakelaar met Audio & Afstandsbediening biedt een betrouwbare oplossing voor het schakelen tussen meerdere DisplayPort-audio/video-bronnen voor veeleisende toepassingen met hoge resolutie. Deze compact uitgevoerde, eenvoudige, maar veelomvattende DisplayPort audio/video-schakelaar ondersteunt resoluties tot 2560x1600 en 7.1-kanaals audio (indien aangesloten op ervoor geschikte schermen en bronnen) en biedt bronselectie per knopdruk en via infrarood-afstandsbediening. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Digitale weergave in hoge resolutie in het onderwijs, zoals in klaslokalen, collegezalen en conferentieruimtes met meerdere bronnen en één DisplayPort-monitor
- Multimedia-ontwerp, postproductie en videobewerking
- Narrowcasting in hoge resolutie waarvoor meerdere bronnen worden gebruikt op één scherm
- Weergave in hoge resolutie bij medische toepassingen, zoals MRI- en röntgenbeelden

Eigenschappen

- Ondersteuning voor resoluties tot 2560 x 1600 bij 60 Hz, hoger dan 1080p
- Doorgave van 7.1-kanaals audio van hoge kwaliteit (met schermen en bronnen die DisplayPort-audio ondersteunen)
- Ondersteunt DisplayPort-computerverbindingen - geen adapter nodig
- Ondersteunt DisplayPort++ voor gebruik met VGA-, DVI- of HDMI-beeldschermen (zie toebehoren)
- Ondersteunt DDC2B monitordetectie
- Voldoet aan DisplayPort 1.1

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	DisplayPort
Poorten	2
AV-uitgang	DisplayPort
Audio	Ja
Rack-monteerbaar	Optioneel
Industriestandaarden	DisplayPort 1.1, EDID

Prestaties

Max. afstand	10m [33ft]
Maximale digitale resoluties	2560x1600 @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld:	Ja

Connector(en)

Connector A	2 - DisplayPort (20-polig)
Connector B	1 - DisplayPort (20-polig)

Speciale opmerkingen /

vereisten

Notitie	Voor audio-ondersteuning dienen zowel de bron (pc) als het beeldscherm audio door te geven
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	2 - Groen - online- en schermindicator (1 LED per poort)
-----------------	--

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	110V-240V AC
Ingangsstroom	0.5A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	10

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	5.2 in [13.1 cm]
Breedte product	2.6 in [6.5 cm]
Hoogte product	1.0 in [2.6 cm]
Gewicht product	17.6 oz [500 g]

Verpakkingsinform

atie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	10.6 in [27 cm]
Package Width	7.3 in [18.6 cm]
Package Height	3.1 in [80 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.3 lb [0.6 kg]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	1 - 2-poort DisplayPort Schakelaar
	1 - Infrarood-afstandsbediening
	1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
	1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.