

Commutateur vidéo HDMI à 2 ports avec commutation automatique et prioritaire - Switch HDMI - 1080p

N° de produit: VS221HDQ



Épargnez-vous des soucis et économisez du temps en passant automatiquement d'une source audio/vidéo HDMI à l'autre à l'aide du commutateur HDMI auto 2 ports VS221HDQ. Ce commutateur HDMI facile à utiliser assure une transition fluide lors du changement de source vidéo, avec une copie de données EDID qui préserve votre résolution vidéo.

Obtenez une transition fluide lors du passage d'une source vidéo à l'autre, grâce à la copie des données EDID qui préserve la résolution native avec la prise en charge du format 1080p. L'émulation de connexion vidéo veille à ce que les paramètres de tout ordinateur connecté ne soient pas altérés lors du changement de source vidéo.

Économisez du temps en connectant deux périphériques sources vidéo HDMI à votre écran HDMI au lieu de les raccorder manuellement à l'aide de câbles individuels. La quincaillerie de montage est également incluse pour une installation nette et professionnelle.

Profitez d'un fonctionnement sans souci avec trois modes de commutation différents :

Sélection automatique du port : Affiche automatiquement votre source vidéo la plus récemment activée.

Sélection de port prioritaire : Donne la priorité à l'entrée numéro 2 sur l'entrée numéro 1. Si la source vidéo connectée à l'entrée numéro 2 est activée, elle sera affichée.

Sélection de port manuelle : Vous permet de choisir manuellement votre source HDMI avec des boutons en façade faciles à utiliser.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Basculez automatiquement entre votre lecteur Blu-ray, boîtier décodeur ou console de jeu dans un environnement de home cinéma
- Connectez deux sources vidéo sur un banc d'essai et passez de l'une à l'autre pour le dépannage des ordinateurs
- Basculez entre différentes sources vidéo sur votre panneau d'affichage numérique dans les hôpitaux, centres commerciaux ou écoles.

Spécifications techniques


- Commutation automatique
- Matériel de fixation inclus
- Commutation prioritaire
- Emulation EDID
- Console de contrôle manuel intégrée
- Emulation de connexion vidéo
- Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1080p

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	HDMI
Nombre de ports	2
Sortie AV	HDMI
Câblage	HDMI
Prise en charge audio	Oui
Montage sur bâti	Oui

Performance

Distance max.	10 m / 33 ft
---------------	--------------



Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p

Résolutions prises en charge
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)

Spécifications audio Son surround 7.1

Connecteur(s)

Connecteur A HDMI (19 broches)

Connecteur B HDMI (19 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux Source n° 1 activée
Source n° 2 activée

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.6 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 1.5 A

Type de prise M

Consommation électrique 18

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité 0 %~80 %



Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	6.1 in [15.6 cm]
Largeur du produit	2.6 in [65 mm]
Hauteur du produit	0.8 in [20 mm]
Poids du produit	10.2 oz [290 g]

Informations d'emballage

Package Length	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Poids brut	30.1 oz [853 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Commutateur HDMI auto
	Manuel d'instruction
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
	Télécommande
	Ensemble de montage
	Jeu de patins

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

