Commutateur vidéo HDMI à 2 ports avec commutation automatique et prioritatire - Switch HDMI - 1080p

Nº de produit: VS221HDQ

Epargnez-vous des soucis et économisez du temps en passant automatiquement d'une source audio/vidéo HDMI à l'autre à l'aide du commutateur HDMI auto 2 ports VS221HDQ. Ce commutateur HDMI facile à utiliser assure une transition fluide lors du changement de source vidéo, avec une copie de données EDID qui préserve votre résolution vidéo.

Obtenez une transition fluide lors du passage d'une source vidéo à l'autre, grâce à la copie des données EDID qui préserve la résolution native avec la prise en charge du format 1080p. L'émulation de connexion vidéo veille à ce que les paramètres de tout ordinateur connecté ne soient pas altérés lors du changement de source vidéo.

Economisez du temps en connectant deux périphériques sources vidéo HDMI à votre écran HDMI au lieu de les raccorder manuellement à l'aide de câbles individuels. La quincaillerie de montage est également incluse pour une installation nette et professionnelle.

Profitez d'un fonctionnement sans souci avec trois modes de commutation différents :

Sélection automatique du port : Affiche automatiquement votre source vidéo la plus récemment activée.

Sélection de port prioritaire : Donne la priorité à l'entrée numéro 2 sur l'entrée numéro 1. Si la source vidéo connectée à l'entrée numéro 2 est activée, elle sera affichée.

Sélection de port manuelle : Vous permet de choisir manuellement votre source HDMI avec des boutons en façade faciles à utiliser.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Basculez automatiquement entre votre lecteur Blu-ray, boîtier décodeur ou console de jeu dans un environnement de home cinéma

• Connectez deux sources vidéo sur un banc d'essai et passez de l'une à l'autre pour le dépannage des ordinateurs

• Basculez entre différentes sources vidéo sur votre panneau d'affichage numérique dans les hôpitaux, centres commerciaux ou écoles.

Spécifications techniques

• Commutation automatique

• Commutation prioritaire

• Console de contrôle manuel intégrée

• Emulation EDID

• Emulation de connexion vidéo

• Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1080p

• Matériel de fixation inclus

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	HDMI
Nombre de ports	2
Sortie AV	HDMI
Câblage	HDMI
Prise en charge audio	Oui
Montage sur bâti	Oui

Performance		
	Distance max.	10m [33ft]
	Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
	Résolutions prises en charge	1920x1200
		1920x1080 (1080p)
		1280x720 (720p)
	Spécifications audio	Son surround 7.1
Connecteur(s)		
	Connecteur A	2 - HDMI (19 broches)
	Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Source n° 1 activée
		1 - Source n° 2 activée
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.6 A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	1.5 A
	Type de prise	M
	Consommation électrique	18
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

	Humidité	0 %~80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
	Longueur du produit	6.1 in [15.6 cm]
	Largeur du produit	2.6 in [6.5 cm]
	Hauteur du produit	0.8 in [2.0 cm]
	Poids du produit	10.2 oz [290.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	7.8 in [19.7 cm]
	Package Width	11.7 in [29.6 cm]
	Package Height	3.0 in [7.5 cm]
	Poids brut	1.8 lb [0.8 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur HDMI auto
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
		1 - Télécommande
		1 - Ensemble de montage
		1 - Jeu de patins
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis