

Switch HDMI a 2 porte con commutazione automatica e prioritaria - 1080p

ID prodotto: VS221HDQ



Lo switch automatico HDMI a 2 porte VS221HDQ consente di risparmiare tempo ed evitare problemi grazie alla commutazione automatica tra le sorgenti audio/video HDMI. Questo switch HDMI di facile utilizzo assicura una transizione senza problemi durante la commutazione tra le sorgenti video grazie alla funzione di copia EDID che mantiene la risoluzione video.

Assicura una transizione senza inconvenienti durante la commutazione delle sorgenti video grazie alla funzione di copia EDID che mantiene la risoluzione nativa grazie al supporto di 1080p. L'emulazione del collegamento video assicura che le impostazioni sui computer collegati non vengano alterate durante la commutazione a una sorgente video diversa.

Consente di risparmiare tempo collegando due dispositivi sorgente video HDMI al display HDMI invece del collegamento manuale di cavi singoli. Inoltre, l'hardware di montaggio è incluso per un'installazione ordinata e professionale.

Assicura un funzionamento senza problemi grazie a tre diverse modalità di commutazione:

Selezione automatica delle porte: consente la visualizzazione automatica della sorgente video attivata più di recente.

Selezione della porta prioritaria: assegna la priorità all'ingresso numero due rispetto all'ingresso numero uno. Se è stata attivata la sorgente video collegata all'ingresso numero due, verrà visualizzata tale sorgente.

Selezione manuale delle porte: consente di selezionare manualmente la sorgente HDMI grazie ai pulsanti di facile utilizzo sul pannello frontale.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Commutazione automatica tra lettore Blu-ray, decoder o console di gioco dell'impianto home theatre
- Consente il collegamento e la commutazione tra due sorgenti video su test bench, per la risoluzione di problemi relativi a computer
- Consente la commutazione tra diverse sorgenti video su display per pubblicità digitale in ospedali, centri commerciali o istituti scolastici

Caratteristiche

- Commutazione automatica
- Commutazione per priorità
- Console di controllo manuale integrata
- Emulazione EDID
- Emulazione del collegamento video
- Supporta risoluzioni video fino a 1080p
- Hardware di montaggio incluso

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	2
Uscita AV	HDMI
Cablaggio	HDMI
Audio	Sì
Montaggio a rack	Sì

Prestazioni

Distanza max	10 m / 33 ft
Risoluzioni digitali	1920x1200 / 1080p



massime

Risoluzioni supportate 1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)

Specifiche audio Audio surround 7.1

Connettore/i

Connettore A HDMI (19 pin)
Connettore B HDMI (19 pin)

Indicatori

Indicatori LED Sorgente #1 attivata
Sorgente #2 attivata

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12V DC
Corrente di uscita 1.5 A
Tipo presa M
Consumo energetico 18

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0%~80%

Caratteristiche fisiche



Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza prodotto	6.1 in [15.6 cm]
Larghezza prodotto	2.6 in [65 mm]
Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Peso prodotto	10.2 oz [290 g]

Informazioni confezione

Package Length	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Peso spedizione (confezione)	30.1 oz [853 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Switch automatico HDMI
	adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
	Telecomando
	Kit di montaggio
	Set di piedini in gomma
	Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

