

## 2-poorts HDMI switch met automatische en prioriteitschakeling - 1080p

Productcode: VS221HDQ



Bespaar tijd en problemen door automatisch te schakelen tussen uw HDMI audio-/videobronnen, met de VS221HDQ 2-poorts HDMI autoswitch. Deze gebruiksvriendelijke HDMI switch zorgt voor een naadloze overgang bij het schakelen tussen videobronnen, waarbij EDID Copy uw videoresolutie behoudt.

Zorg voor een naadloze overgang bij het schakelen tussen videobronnen, terwijl EDID Copy zorgt voor de native resolutie met ondersteuning van 1080p. Videoaansluitemulatie zorgt ervoor dat de instellingen op alle aangesloten computers niet worden verstoord wanneer u naar een andere videobron overschakelt.

Bespaar tijd door twee HDMI videobronnen op uw HDMI-scherm aan te sluiten in plaats van handmatig losse kabels aan te sluiten. Montagemiddelen worden meegeleverd voor een nette, professionele installatie.

Geniet van een probleemloze bediening met drie verschillende schakelmodi:

Automatische poortkeuze: Uw meest recent geactiveerde videobron wordt automatisch weergegeven.

Keuze van prioriteitpoort: Geeft de voorkeur aan ingangnummer twee boven ingangnummer een. Als de videobron die is aangesloten op ingangnummer twee wordt geactiveerd, zal die bron worden weergegeven.

Handmatige poortkeuze: U kunt uw HDMI-bron kiezen met gebruiksvriendelijke toetsen op het frontpaneel.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen

- Schakel automatisch tussen uw Blu-ray-speler, set-top box of gaming console in uw thuisbioscoop
- Sluit twee videobronnen aan en schakel tussen deze twee op een testbank voor het opsporen van computerproblemen
- Schakel tussen verschillende videobronnen op uw digitale reclameborden in ziekenhuizen, winkelcentra of scholen

## Eigenschappen

- Automatisch schakelen
- Inclusief montagematerialen
- Prioriteitsomschakeling
- EDID-emulatie
- Geïntegreerde handbedieningsconsole
- Videoaansluitemulatie
- Ondersteunt videoresoluties tot 1080p

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI
Poorten	2
AV-uitgang	HDMI
Bekabeling	HDMI
Audio	Ja
Rack-monteerbaar	Ja

---

### Prestaties

Max. afstand	10 m / 33 ft
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p



Ondersteunde resoluties	1920x1200
	1920x1080 (1080p)
	1280x720 (720p)
Audiospecificaties	7.1 surround sound

---

#### Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

---

#### Indicatoren

LED-indicatoren	Bronnr. 1 geactiveerd
	Bronnr. 2 geactiveerd

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5 A
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0%~80%

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------



Type behuizing	Aluminium en kunststof
Lengte product	6.1 in [15.6 cm]
Breedte product	2.6 in [65 mm]
Hoogte product	0.8 in [20 mm]
Gewicht product	10.2 oz [290 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.6 in [29.4 cm]
Package Width	7.8 in [19.7 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	30.1 oz [853 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	HDMI autoswitch
	Handleiding
	universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)
	Afstandsbediening
	Montage materiaal
	Set rubberen pootjes

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

