

Switch 2x1 HDMI et VGA vers HDMI avec convertisseur VGA vers HDMI et commutation prioritaire - 1080p

Nº de produit: VS221VGA2HD



Le commutateur automatique HDMI et VGA VS221VGA2HD vous permet de connecter une source audio-vidéo HDMI et VGA au même écran ou vidéoprojecteur HDMI, et de passer automatiquement ou manuellement d'une source vidéo affichée à l'autre. Ce commutateur audio/vidéo à entrées multiples prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200 (1080p) et inclut le matériel de fixation pour une installation nette et professionnelle.

Le commutateur A/V offre la conversion VGA intégrée, ce qui vous permet de connecter une source vidéo HDMI et VGA au même écran HDMI, sans devoir utiliser d'adaptateurs ou de scalers supplémentaires.

Certifications, rapports et compatibilité













Applications

- Passez automatiquement de votre boîtier décodeur à votre ordinateur dans un environnement de home-cinéma
- Partagez un vidéoprojecteur de salle de classe ou de conférence avec des sources vidéo VGA et HDMI
- Connectez des sources vidéo VGA et HDMI sur un banc d'essai et passez de l'une à l'autre pour le



dépannage des ordinateurs

• Basculez entre différentes sources vidéo VGA et HDMI sur votre panneau d'affichage numérique dans les hôpitaux, les centres commerciaux ou les écoles

Spécifications techniques

- Peut accueillir des périphériques d'entrée VGA et HDMI en un seul commutateur avec sortie HDMI, épargnant ainsi des frais et des efforts en réduisant la nécessité d'utiliser des adaptateurs
- Un contrôle sans effort avec la sélection de port automatique et prioritaire
- Idéal pour les applications d'affichage dans des salles de classe ou de conférence pour permettre aux orateurs de se connecter à une vaste gamme d'appareils
- Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
- Matériel de fixation inclus

	Politique de garantie	2 Years
	Entrée AV	HDMI
		VGA
	Nombre de ports	2
	Sortie AV	HDMI
	Prise en charge audio	Oui
Performance		
	Résolutions analogiques max.	1920x1200
	Résolutions numériques max.	1920x1200
	Résolutions prises en charge	Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Audio stéréo 3,5 mm 2 voies (VGA)



Son surround 7.1 (HDMI)

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Connecteur B

1 - HDMI (19 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Sélection de port VGA

1 - Sélection de port HDMI

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.3 A

Tension de sortie 5 DC

Courant de sortie 1 A

Center Tip Polarity Positif

Consommation électrique

5

Conditions environnementales

Température de fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de

stockage

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité 0 %~80 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir



Type de boîtier Acier

Longueur du produit 4.0 in [10.2 cm]

Largeur du produit 2.1 in [5.4 cm]

Hauteur du produit 1.1 in [2.9 cm]

Poids du produit 8.0 oz [226 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 9.4 in [23.9 cm]

Package Width 6.2 in [15.7 cm]

Package Height 2.6 in [6.6 cm]

Poids brut 1.5 lb [0.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur convertisseur VGA+HDMI vers HDMI

1 - Ensemble de montage

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du

Nord / EU / GB / ANZ)

1 - Manuel d'instruction

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis