

2x1 HDMI + VGA till HDMI-konverteringsswitch med automatisk och prioriterad växling - 1080p

Produkt ID: VS221VGA2HD



Den VS221VGA2HD automatiska HDMI- & VGA-switchen låter dig ansluta en HDMI- och en VGA-audio/video-källa till samma HDMI-skärm eller projektor och automatiskt eller manuellt växla mellan vilken videokälla som ska visas. A/V-switchen med flera ingångar stöder videoupplösning på upp till 1920x1200 (1080p) och levereras med monteringsutrustning för en städad och professionell installation.

A/V-switchen har inbyggd VGA-konvertering så att du kan ansluta en HDMI- och en VGA-videokälla till samma HDMI-skärm utan att behöva använda extra adaptrar eller scalers.

VS221VGA2HD garanterar problemfri användning med två olika automatiska växlingslägen: automatisk växling som känner av och väljer en nyansluten enhet och prioriterat val som låter dig välja vilken port som ska aktiveras som standard för automatisk växling.

A/V-switchen är designad med styrelserummet och klassrummet i åtanke. VS221VGA2HD har VGA- och HDMI-ingångar som stöder många olika enheter och den inbyggda konverteraren gör det enkelt att ansluta till rummets skärm utan att behöva använda extra adaptrar. Dessutom uppmuntrar automatisk växling till supersnabbt samarbete bland studenter eller kollegor genom att göra det enkelt att dela projektorn mellan flera källenheter.

Om du söker en liknande enhet med VGA-utgång, se vår VS221HD2VGA.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Växla automatiskt mellan digitalboxen eller datorn i ett hemmabiosystem
- Dela en projektor i ett klassrum eller konferensrum med VGA- och HDMI-videokällor
- Anslut och växla mellan VGA- och HDMI-videokällor vid en testanläggning för felsökande datorer
- Växla mellan VGA- och HDMI-videokällor på din digitala skylt på sjukhus, köpcentrum eller skolor

Funktioner

- Förenar både VGA- och HDMI-källenheter i en enda switch med HDMI-utgång och besparar dig kostnader och bekymmer genom att reducera antalet adaptrar som behövs
- Enkel kontroll med automatiskt och prioriterat portval
- Idealisk för skärmar i klassrum och styrelserum och låter presentatörer ansluta många olika enheter
- Stödjer videoupplösningar på upp till 1920x1200/1800p
- Monteringsutrustning medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
	VGA
Portar	2
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja

Prestanda

Maximal analog upplösning	1920x1200
Maximal digital upplösning	1920x1200
Stödda upplösningar	Supports resolutions up to 1920x1200 / 1080p

Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	3,5 mm stereoaudio i 2 kanaler (VGA) 7.1 surroundljud (HDMI)

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI (19-stifts) 1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) 1 - 3.5 mm minijack (3-polig)
Connector B	1 - HDMI (19-stifts)

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - VGA-port vald 1 - HDMI-port vald
-----------------	---

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.3 A
Utspanning	5 DC
Utström	1 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Strömförbrukning	5

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0%~80%

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Stål

Produktlängd	4.0 in [10.2 cm]
Produktbredd	2.1 in [5.4 cm]
Produkthöjd	1.1 in [2.9 cm]
Produktvikt	8.0 oz [226 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.4 in [23.9 cm]
Package Width	6.2 in [15.7 cm]
Paketets höjd	2.6 in [6.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - VGA+HDMI till HDMI-konverteringsswitch
	1 - Monteringssats
	1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.