

Switch matrice HDMI 2x2 con commutazione automatica e prioritaria - 1080p

ID prodotto: VS222HDQ



Lo switch matrice HDMI 2x2 VS222HDQ consente di risparmiare tempo ed evitare problemi grazie alla commutazione automatica tra le sorgenti audio/video HDMI. Questo switch matrice HDMI di facile utilizzo assicura una transizione senza problemi durante la commutazione tra le sorgenti video e i display grazie alla funzione di copia EDID che mantiene la risoluzione video.

Assicura una transizione senza inconvenienti durante la commutazione delle sorgenti video grazie alla funzione di copia EDID che mantiene la risoluzione nativa grazie al supporto di 1080p. L'emulazione del collegamento video assicura che le impostazioni sui computer collegati non vengano alterate durante la commutazione a una sorgente video diversa.

Consente di risparmiare tempo collegando due dispositivi sorgente video HDMI a due display HDMI indipendenti invece del collegamento manuale di cavi singoli. Inoltre, l'hardware di montaggio è incluso per un'installazione ordinata e professionale.

Assicura un funzionamento senza problemi grazie a quattro diverse modalità di commutazione:

Selezione automatica delle porte: consente la visualizzazione automatica della sorgente video attivata più di recente.

Selezione della porta prioritaria: assegna la priorità all'ingresso numero due rispetto all'ingresso numero uno. Se è stata attivata la sorgente video collegata all'ingresso numero due, verrà visualizzata tale sorgente.

Selezione della porta matrice: esegue la commutazione indipendente di due display tra due sorgenti video.

Selezione manuale delle porte: consente di selezionare manualmente la sorgente HDMI grazie ai pulsanti di facile utilizzo sul pannello frontale.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento e la commutazione tra due sorgenti video e due display su un test bench, per la risoluzione di problemi relativi a computer
- Presentazioni multimediali con supporto di visualizzazione dei dati su schermo aggiuntivo, per conferenze aziendali o fiere
- Consente la commutazione tra diverse sorgenti video su display per pubblicità digitale in ospedali, centri commerciali o istituti scolastici
- Commutazione automatica tra lettore Blu-ray, decoder o console di gioco dell'impianto home theatre

Caratteristiche

- Commutazione automatica
- Commutazione per priorità
- Console di controllo manuale integrata
- Commutazione matrice 2x2
- Emulazione EDID
- Emulazione del collegamento video
- Supporta risoluzioni video fino a 1080p
- Hardware di montaggio incluso

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	2
Uscita AV	HDMI
Cablaggio	HDMI
Audio	Sì

Montaggio a rack Sì

Prestazioni

Distanza max	10 m / 33 ft
Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
Risoluzioni supportate	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1

Connettore/i

Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

Indicatori

Indicatori LED	Display #1 - sorgente source #1 attivata
	Display #1 - sorgente source #2 attivata
	Display #2 - sorgente source #1 attivata
	Display #2 - sorgente source #2 attivata

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5 A
Tipo presa	M



Consumo energetico 18

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	0%~80%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza prodotto	6.2 in [15.7 cm]
Larghezza prodotto	2.6 in [65 mm]
Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
Peso prodotto	10.2 oz [290 g]

Informazioni confezione

Package Length	11.5 in [29.2 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Peso spedizione (confezione)	19.2 oz [545 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Switch matrice HDMI
	Telecomando
	adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
	Kit di montaggio



Set di piedini in gomma

Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

