

Switch Matricial HDMI de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p

ID del Producto: VS222HDQ



Ahorro de tiempo al cambiar automáticamente de fuentes de audio/video HDMI mediante el conmutador de matriz HDMI 2X2, modelo VS222HDQ. De fácil uso, garantiza una transición sin fallos al cambiar de fuentes de video y pantalla, con la función de copia EDID que mantiene la resolución de video original.

Transición sin fallo al cambiar de fuentes de video, gracias a la función de copia EDID, que mantiene la resolución nativa con soporte para 1080 p. La emulación de conexión de video garantiza que las opciones de configuración de cualquier computador conectado se mantienen cuando se cambia a una fuente de video diferente.

Ahorro de tiempo al conectar dos dispositivos de fuente de video HDMI a dos pantallas HDMI independientes, en lugar de conectar manualmente cables individuales. Hardware de montaje incluido, el cual permite una instalación profesional y ordenada.

Sencillo funcionamiento, mediante cuatro diferentes modos de conmutación:

Selección automática de puerto: Permite que se muestre automáticamente la última fuente de video activada.

Selección prioritaria del puerto: selecciona prioritariamente la entrada número dos antes que la entrada número uno. Si la fuente de video conectada a la entrada número dos está activada, se mostrará dicha fuente.

Selección del puerto matriz: conmutación independiente de dos pantallas entre dos fuentes de video.

Selección manual del puerto: permite la selección manual de la fuente HDMI, mediante los sencillos botones del panel frontal.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conexión y conmutación entre dos fuentes de vídeo y dos pantallas en un banco de pruebas, para la solución de problemas de un ordenador
- Para ejecutar presentaciones multimedia con soporte de datos que aparecen en otra pantalla; ideal para usar en salas de conferencias o en ferias y exposiciones
- Conmutación entre diferentes fuentes de vídeo de una pantalla de señalización digital utilizada en hospitales, centros comerciales o colegios
- Conmutación automática entre un reproductor Blu-ray, un descodificador o una consola de videojuegos, en un entorno de cine en casa

Características

- Conmutación automática
- Conmutación por prioridad
- Consola integrada de control manual
- Switch Conmutador de matriz 2x2
- Emulación EDID
- Emulación de la conexión de video
- Soporte para resoluciones de video de hasta 1080 p
- Hardware de montaje incluido

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI
Cantidad de Puertos	2
Salida A/V	HDMI
Cableado	HDMI

Soporte de Audio Sí

Montaje en Rack Sí

Rendimiento

Distancia Máxima 10 m / 33 ft

Resolución Digital Máxima 1920x1200 / 1080p

Resoluciones Admitidas
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)

Pantalla Plana Soportada Sí

Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1

Conector(es)

Conector A HDMI (19 pines)

Conector B HDMI (19 pines)

Indicadores

Indicadores LED Pantalla #1 - fuente #1 activada

Pantalla #1 - fuente #2 activada

Pantalla #2 - fuente #1 activada

Pantalla #2 - fuente #2 activada

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada 100 - 240 AC

Corriente de Entrada 0.6 A

Tensión de Salida 12V DC



Alimentación de Salida 1.5 A

Tipo de Enchufe M

Consumo de Energía 18

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad 0%~80%

Características Físicas

Color Negro

Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico

Longitud del Producto 6.2 in [15.7 cm]

Ancho del Producto 2.6 in [65 mm]

Altura del Producto 0.8 in [20 mm]

Peso del Producto 10.2 oz [290 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja 11.5 in [29.2 cm]

Ancho de la Caja 7.7 in [19.5 cm]

Altura de la Caja 2.8 in [72 mm]

Peso (de la Caja) del Envío 19.2 oz [545 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja Conmutador de matriz HDMI

Mando a Distancia

Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE)

/ Reino Unido / Australia)

Kit de Montaje

Kit de patas de goma

Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

