

2x2 HDMI matrix switch met automatische en prioriteitschakeling - 1080p

Productcode: VS222HDQ



Bespaar tijd en problemen door automatisch te schakelen tussen uw HDMI audio-/videobronnen, met de VS222HDQ 2X2 HDMI matrix switch. Deze gebruiksvriendelijke HDMI matrix switch zorgt voor een naadloze overgang bij het schakelen tussen videobronnen, waarbij EDID Copy uw videoresolutie behoudt.

Zorg voor een naadloze overgang bij het schakelen tussen videobronnen, terwijl EDID Copy zorgt voor de native resolutie met ondersteuning van 1080p. Videoaansluitemulatie zorgt ervoor dat de instellingen op alle aangesloten computers niet worden verstoord wanneer u naar een andere videobron overschakelt.

Bespaar tijd door twee HDMI videobronnen op twee onafhankelijke HDMI-schermen aan te sluiten in plaats van handmatig losse kabels aan te sluiten. Montagemiddelen worden meegeleverd voor een nette, professionele installatie.

Geniet van een probleemloze bediening met drie verschillende schakelmodi:

Automatische poortkeuze: Uw meest recent geactiveerde videobron wordt automatisch weergegeven.

Keuze van prioriteitpoort: Geeft de voorkeur aan ingangnummer twee boven ingangnummer een. Als de videobron die is aangesloten op ingangnummer twee wordt geactiveerd, zal die bron worden weergegeven.

Matrixpoortkeuze: Schakelt twee schermen onafhankelijk tussen twee videobronnen.

Handmatige poortkeuze: U kunt uw HDMI-bron kiezen met gebruiksvriendelijke toetsen op het frontpaneel.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit twee videobronnen en twee schermen aan en schakel daartussen op een testbank voor het opsporen van computerproblemen
- Toon multimediapresentaties waarbij er op een ander scherm achtergrondinformatie wordt weergegeven bij zakelijke besprekingen, in conferentieruimtes of op beurzen
- Schakel tussen verschillende videobronnen op uw digitale reclameborden in ziekenhuizen, winkelcentra of scholen
- Schakel automatisch tussen uw Blu-ray-speler, set-top box of gaming console in uw thuisbioscoop

Eigenschappen

- Automatisch schakelen
- Prioriteitsomschakeling
- Geïntegreerde handbedieningsconsole
- 2x2 matrix switch
- EDID-emulatie
- Videoaansluitemulatie
- Ondersteunt videoresoluties tot 1080p
- Inclusief montagematerialen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI
Poorten	2
AV-uitgang	HDMI
Bekabeling	HDMI
Audio	Ja

Rack-monteerbaar Ja

Prestaties

Max. afstand	10 m / 33 ft
Maximale digitale resoluties	1920x1200 / 1080p
Ondersteunde resoluties	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Audiospecificaties	7.1 surround sound

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

Indicatoren

LED-indicatoren	Schermnr. 1 - bronnr. 1 geactiveerd
	Schermnr. 1 - bronnr. 2 geactiveerd
	Schermnr. 2 - bronnr. 1 geactiveerd
	Schermnr. 2 - bronnr. 2 geactiveerd

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5 A
Stekkertype	M

Vermogensopname 18

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0%~80%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Lengte product	6.2 in [15.7 cm]
Breedte product	2.6 in [65 mm]
Hoogte product	0.8 in [20 mm]
Gewicht product	10.2 oz [290 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.5 in [29.2 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	19.2 oz [545 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	HDMI matrix switch
	Afstandsbediening
	universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)
	Montage materiaal
	Set rubberen pootjes
	Handleiding



* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

