

2x2 HDMI-matrisswitch med automatisk och prioriterad växling – 1080p

Produkt ID: VS222HDQ



Spara tid och besvär genom att automatiskt växla mellan dina HDMI-audio/video-källor med VS222HDQ 2x2 HDMI-matrisswitch. Denna lättanvända HDMI-matrisswitch garanterar sömlös övergång vid växling av video- och skärmkällor med EDID-kopiering som bevarar videoupplösningen.

Garanterar sömlös övergång vid växling av videokällor med EDID-kopiering som bevarar optimal upplösning med stöd för 1080p. Emulering av videoanslutning garanterar att inställningarna på anslutna datorer bevaras vid växling till en annan videokälla.

Spara tid genom att ansluta två HDMI-videokällor till två oberoende HDMI-skärmar istället för att ansluta individuella kablar manuellt. Monteringsutrustning medföljer också för en smidig och professionell installation.

Njut av problemfri användning med fyra olika lägen för växling:

Automatiskt portval: Visar automatiskt den senast aktiverade videokällan.

Prioriterat portval: Prioriterar indata nummer två över indata nummer ett. Om videokällan som är ansluten till indata nummer två aktiveras visas den källan.

Matris-portval: Växla två av varandra oberoende skärmar mellan två videokällor.

Manuellt portval: Låter dig enkelt välja HDMI-källa manuellt via användarvänliga knappar på frampanelen.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut och växla mellan två videokällor och två skärmar vid en testanläggning för felsökning av datorer
- Stöd dina multimediapresentationer med data på en extra skärm i företagets konferensrum eller på mässor
- Växla mellan olika videokällor på din digitala skylt på sjukhus, köpcentrum eller skolor
- Växla automatiskt mellan Blu-Ray-spelaren, digitalboxen eller TV-spelkonsolen i ett hemmabiosystem

Funktioner

- Automatisk växling
- Prioriterad växling
- Inbyggd manuell kontrollenhet
- 2x2 matrisswitchning
- EDID-emulering
- Emulering av videoanslutning
- Stöd för videoupplösning på upp till 1080p
- Monteringsutrustning medföljer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
Portar	2
AV-utgång	HDMI
Kablage	HDMI
Audio	Ja
Hyllmonterbar	Ja

Prestanda

Maximalt avstånd	10 m / 33 ft
Maximal digital upplösning	1920x1200 / 1080p
Stödda upplösningar	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)

Indikatorer

LED-indikatorer	Skärm #1 – källa #1 aktiverad
	Skärm #1 – källa #2 aktiverad
	Skärm #2 – källa #1 aktiverad
	Skärm #2 – källa #2 aktiverad

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.6 A
Utspänning	12V DC
Utström	1.5 A
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	18

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
-----------------	-----------------------------

Förvaringstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Luftfuktighet 0%~80%

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Aluminium och plast
Produktlängd	6.2 in [15.7 cm]
Produktbredd	2.6 in [65 mm]
Produkthöjd	0.8 in [20 mm]
Produktvikt	10.2 oz [290 g]

Förpackning

Package Length	11.5 in [29.2 cm]
Package Width	7.7 in [19.5 cm]
Package Height	2.8 in [72 mm]
Fraktvikt (förpackning)	19.2 oz [545 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDMI-matrisswitch
	Fjärrkontroll
	universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)
	Monteringssats
	Möbeltassar
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

