

Conmutador HDMI de 4 Puertos - 4x1 con Audio - Switch Selector

ID del Producto: VS410HDMIE



Este Conmutador HDMI de 4 puertos permite conectar hasta cuatro dispositivos de salida HDMI a una única entrada HDMI – eliminando la necesidad de estar cambiando cables para alternar entre fuentes de audio y de vídeo de alta definición.

El conmutador HDMI soporta conexiones de dispositivos HDMI 1.3, así como los formatos de audio de alta definición Dolby Digital TrueHD y DTS-HD y proporciona resoluciones de pantalla de hasta 1080p(hdtv) / 1920x1200 (ordenador), asegurando al usuario una experiencia de audio y vídeo de alta calidad. Ideal para conexiones de larga distancia, el conmutador ofrece una función de mejora de señal que se puede utilizar con conexiones de cable más largas, extendiendo la señal HDMI para optimizar la calidad.

El conmutador ofrece una solución económica para conectar varios dispositivos de salida HDMI (Reproductores Blu-Ray, Reproductores de DVD, etc.) a un único puerto en un televisor LCD/Plasma de alta definición.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Ideal para sistemas de home theater cuando se han agotado las entradas de su televisor actual y necesita acomodar todos sus dispositivos
- Perfecto para usar en salas de presentaciones, ferias, exposiciones, conferencias, comercios y aplicaciones de entretenimientos donde se requieren varios dispositivos fuente
- De gran utilidad en configuraciones de vídeo en pared en entornos minoristas para soportar varias

fuentes de entrada y hacerlas fácilmente intercambiables

- Perfecto en bancos de prueba de audio y vídeo para evaluar varios dispositivos
- Excelente solución para conectar y conmutar entre varias PCs a una pantalla

Características

- Control remoto fácil de usar para facilitar la conmutación entre dispositivos
- Soporta resoluciones HDTV desde 480i a 1080p
- Soporta resoluciones PC de 640x480 a 1920x1200
- Compatible con HDMI® de alta velocidad, HDCP 1.1, y DVI 1.0
- Dolby Digital TrueHD y DTS-HD audio

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	4
Entrada A/V	HDMI
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	65.6 ft [20 m]
Resoluciones Admitidas	HDTV - 480i~1080p PC - 640x480~1920x1200
Profundidad de Color	Color "Deep" (real) a 30/36 bits
Ancho de Banda	2.25Gbps (Single Link)
Especificaciones de Audio	Soporta Dolby Digital TrueHD y DTS-HD

Conector(es)

Conector A	HDMI (19 pines)
------------	-----------------



Conector B HDMI (19 pines)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	1A
Polaridad Central	Positivo
Consumo de Energía	5

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	9.4 in [24.0 cm]
Ancho del Producto	4.1 in [10.4 cm]
Altura del Producto	1.7 in [44.0 mm]
Peso del Producto	8.5 oz [241.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.9 in [22.7 cm]
Ancho de la Caja	7.5 in [19.0 cm]
Altura de la Caja	1.9 in [47.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	21.7 oz [616.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Conmutador de Video HDMI®
---------------------	---------------------------

Control Remoto IR

Adaptador universal de alimentación (EE.UU./RU/UE/AU)

Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

