

## Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande

N° de produit: VS410HDMIE



Ce commutateur HDMI 4 ports vous permet de connecter au plus quatre périphériques de sortie HDMI à une seule entrée HDMI, supprimant ainsi le besoin de changer manuellement les câbles pour commuter entre les différentes sources vidéo et audio.

Ce commutateur HDMI prend intégralement en charge les connexions de périphérique HDMI 1,3, ainsi que les formats audio de haute définition Dolby Digital TrueHD et DTS-HD high et les résolutions d'écran d'au plus 1080p (tvhd) / 1920x1200 (ordinateur), garantissant ainsi une expérience audio et vidéo d'excellente qualité. Adapté aux connexions de longue distance, le commutateur offre une fonctionnalité d'amélioration du signal pouvant être utilisée avec les connexions de câble de longue distance, il booste le signal HDMI pour offrir une qualité optimale.

Le commutateur offre une solution économique pour connecter plusieurs périphériques de sortie HDMI (lecteurs Blu-Ray, lecteurs DVD, etc.) sur un seul port d'une TV LCD/Plasma haute définition.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Idéal pour les installations de home cinema où aucun port d'entrée n'est disponible sur la télévision actuelle pour assurer le branchement de tous vos appareils.
- Particulièrement adapté aux présentations, aux salons professionnels, aux conférences, aux

commerces de détail et aux applications de loisir pour lesquelles de nombreux périphériques source sont requis.

- Utilisé pour les installations murales de vidéo dans les environnements de commerce de détail pour garantir la prise en charge de plusieurs sources d'entrée et faciliter la commutation.
- Parfait pour les bancs d'essai A/D professionnels testant plusieurs appareils.
- Excellente solution pour connecter plusieurs ordinateurs sur un écran et assurer la commutation entre ces derniers.

## Spécifications techniques

- Télécommande conviviale permettant le basculement entre les appareils
- Prise en charge des résolutions TVHD comprises entre 480i et 1080p
- Prise en charge des résolutions de PC comprises entre 640x480 et 1920x1200
- Conformité HDMI® haute vitesse, HDCP 1.1 et DVI 1.0
- Audio Dolby Digital TrueHD et DTS-HD

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	HDMI
Nombre de ports	4
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui

---

### Performance

Longueur max. de câble	65.6 ft [20 m]
Résolutions prises en charge	HDTV - 480i~1080p PC - 640x480~1920x1200
Intensité de couleur	Deep Color 30/36 bits
Bande passante	2.25Gbps (Single Link)
Spécifications audio	Prise en charge des formats Dolby Digital TrueHD et

DTS-HD

---

Connecteur(s)

Connecteur A	4 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)

---

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1A
Center Tip Polarity	Positif
Consommation électrique	5

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	9.4 in [24.0 cm]
Largeur du produit	4.1 in [10.4 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.4 cm]
Poids du produit	8.5 oz [241.0 g]

---

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	9.1 in [23.1 cm]
Package Width	7.7 in [19.6 cm]
Package Height	2.0 in [5.0 cm]
Poids brut	1.3 lb [0.6 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur vidéo HDMI®
	1 - Télécommande infrarouge
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
	1 - Manuel d'instruction

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis