

Switch video HDMI 4-a-1, con telecomando

ID prodotto: VS410HDMIE



Questo switch HDMI® a 4 porte consente di collegare fino a quattro dispositivi di output HDMI a un unico ingresso, eliminando la necessità di sostituire manualmente i cavi di sorgenti video e audio ad alta definizione. Lo switch HDMI supporta collegamenti di dispositivi HDMI High Speed, nonché formati audio ad alta definizione Dolby Digital TrueHD e DTS-HD e risoluzioni fino a 1080p (HDTV)/1920x1200 (computer), garantendo risultati audio e video di elevata qualità. Adatto per connessioni su lunghe distanze, lo switch offre una funzionalità di miglioramento del segnale utile per lunghi cablaggi, migliorando il segnale HDMI per ottimizzare la qualità. Lo switch offre una soluzione economica per collegare più dispositivi HDMI di uscita (lettori Blu-Ray, DVD e così via) a una singola porta di televisori LCD/Plasma ad alta definizione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per applicazioni Home Theater, dove è necessario disporre di prese sufficienti sul televisore, per collegare molteplici dispositivi
- L'ideale per applicazioni di presentazioni, fiere, conferenze, punti vendita e intrattenimento, dove si richiede l'utilizzo di molteplici dispositivi sorgenti
- Per installazioni video a parete all'interno di punti vendita per supportare molteplici sorgenti con la possibilità di commutare facilmente

- Perfetto per Test Bench A/V professionali, dove si lavora con molteplici dispositivi
- Soluzione eccellente per connettere e commutare tra molteplici PC su un unico display

Caratteristiche

- Telecomando facile da usare per commutare tra dispositivi
- Supporta risoluzioni HDTV da 480i a 1080p
- Supporta risoluzioni PC da 640x480 a 1920x1200
- Conforme agli standard HDMI® ad alta velocità, HDCP 1.1 e DVI 1.0
- Audio Dolby Digital TrueHD e DTS-HD

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	4
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì

Prestazioni

Lunghezza max cavo	65.6 ft [20 m]
Risoluzioni supportate	HDTV - 480i~1080p PC - 640x480~1920x1200
Profondità di colore	Deep Color 30/36 bit
Larghezza di banda	2.25Gbps (Single Link)
Specifiche audio	Supporta Dolby Digital TrueHD e DTS-HD

Connettore/i

Connettore A	4 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1A
Tipo punta centrale	Positivo
Consumo energetico	5

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	9.4 in [24.0 cm]
Larghezza prodotto	4.1 in [10.4 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.4 cm]
Peso prodotto	8.5 oz [241.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	9.1 in [23.1 cm]
Package Width	7.7 in [19.6 cm]
Package Height	2.0 in [5.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.3 lb [0.6 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch video con telecomando/RS-232
	1 - Telecomando a infrarossi

1 - Adattatore di alimentazione universale
(US/UK/EU/AU)

1 - Manuale di istruzioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.