

4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening

Productcode: VS410HDMIE



Met deze 4-poort HDMI-schakelaar kunt u tot vier HDMI-bronnen aansluiten op een enkel HDMI-beeldscherm – het is op deze manier niet langer nodig om handmatig de kabels verwisselen om te schakelen tussen HD audio/video-bronnen.

De HDMI-schakelaar ondersteunt het aansluiten van HDMI 1.3-apparaten, de high-definition audioformaten Dolby Digital TrueHD en DTS-HD en beeldschermresoluties tot 1080p (HDTV) / 1920x1200 (computer), en zorgt daarmee voor audio en video van hoge kwaliteit. De schakelaar beschikt voor verbindingen over lange afstand over een signaalversterker die het HDMI-signaal versterkt voor een optimale kwaliteit.

De schakelaar biedt een voordelige oplossing voor het aansluiten van meerdere HDMI-bronnen (Blu-Ray-spelers, dvd-spelers, etc.) op een enkele ingang van een HD LCD/plasma-tv.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Ideaal voor home theater installaties waarbij u niet genoeg ingangen meer overheeft op uw bestaande televisie om al uw apparaten te kunnen aansluiten
- Zeer geschikt voor gebruik bij presentaties, op beurzen en conferenties, in de detailhandel en de amusementswereld waar meerdere bronnen worden gebruikt
- Te gebruiken voor videowall-opstellingen in winkels voor het aansluiten en gemakkelijk omschakelen tussen verschillende bronnen

- Ideaal voor professionele A/V testlaboratoria voor het testen van meerdere apparaten
- Uitstekende oplossing voor het aansluiten en schakelen tussen meerdere pc's op één beeldscherm

Eigenschappen

- Gebruiksvriendelijke afstandsbediening voor het schakelen tussen apparaten
- Ondersteunt HDTV-resoluties van 480i tot 1080p
- Ondersteunt PC-resoluties van 640x480 tot 1920x1200
- Voldoet aan High Speed HDMI®, HDCP 1.1 en DVI 1.0
- Dolby Digital TrueHD en DTS-HD audio

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
AV-ingang	HDMI
AV-uitgang	HDMI
Audio	Ja

Prestaties

Maximale kabellengte	65.6 ft [20 m]
Ondersteunde resoluties	HDTV - 480i~1080p PC - 640x480~1920x1200
Kleurdiepte	30/36-bits Deep Color
Bandbreedte	2.25Gbps (Single Link)
Audiospecificaties	Ondersteunt Dolby Digital TrueHD en DTS-HD

Connector(en)

Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	1A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	5

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	9.4 in [24.0 cm]
Breedte product	4.1 in [10.4 cm]
Hoogte product	1.7 in [44.0 mm]
Gewicht product	8.5 oz [241.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.9 in [22.7 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	1.9 in [47.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	21.7 oz [616.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	HDMI® Video Schakelaar
	Infrarood-afstandsbediening
	Universele voedingsadapter (VS/GB/EU/AU)



Handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

