

4-till-1 HDMI-video-switch med fjärrkontroll

Produkt ID: VS410HDMIE



Denna HDMI® switch med 4 portar gör det möjligt att ansluta fyra HDMI-aktiverade utgångsenheter till en enda HDMI ingångsport. Vilket gör att du slipper byta kablar för att växla mellan olika HD ljud- och videokällor.

HDMI-switchen stödjer höghastighets HDMI-enhetsanslutningar och Dolby Digital TrueHD och DTS-HD HD-ljudformat och -skärmpoplösningar på upp till 1080p (hdtv) / 1920 x 1200 (-dator) vilket säkerställer ljud- och videoupplevelser med hög kvalitet. Passar anslutningar på lång distans. Switchen erbjuder signalförbättring och kan användas med anslutningar med längre kablar, vilket förbättrar HDMI-signalen för optimerad kvalitet.

Switchen ger en ekonomisk lösning för anslutning av flera HDMI-utgångsenheter (Blu-Ray spelare, DVD-spelare etc.) till en enda port på en HD LCD/Plasma TV.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Perfekt för hemmabio-situationer, när din TV:s ingångsportar inte räcker till alla dina enheter.
- Bra att använda för presentationer, på mässor, under konferenser, i detaljhandeln och underhållningsapplikationer där flera källenheter krävs.
- Används för videoinstallationer på väggar i detaljhandeln för att stödja flera ingångskällor och göra det enkelt att byta ut dem
- Perfekt för professionella A/V-testbänkar som testar flera enheter

- Perfekt lösning för att ansluta och växla mellan flera PC-datorer till en skärm

Funktioner

- Lättanvänd fjärrkontroll för att växla mellan enheter
- Stödjer HDTV-upplösningar från 480i till 1080p
- Stödjer PC-upplösningar från 640 x 480 till 1920 x 1200
- Höghastighets HDMI®, HDCP 1.1 och DVI 1.0 kompatibel
- Dolby Digital TrueHD och DTS-HD audio

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
Portar	4
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja


Prestanda

Maximal kabellängd	65.6 ft [20 m]
Stödda upplösningar	HDTV - 480i~1080p PC - 640x480~1920x1200
Färgdjup	30/36 bitars färgdjup
Bandbredd	2.25Gbps (Single Link)
Audio-specifikationer	Stödjer Dolby Digital TrueHD och DTS-HD

Kontakt(er)

Connector A	HDMI (19-stifts)
Connector B	HDMI (19-stifts)

Ström



Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Utspänning	5 DC
Utström	1A
Polaritet på mittpol	Positiv
Strömförbrukning	5

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Av plast
Produktlängd	9.4 in [24.0 cm]
Produktbredd	4.1 in [10.4 cm]
Produkthöjd	1.7 in [44.0 mm]
Produktvikt	8.5 oz [241.0 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.7 cm]
Package Width	7.5 in [19.0 cm]
Package Height	1.9 in [47.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	21.7 oz [616.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	HDMI® video-switch
	IR-fjärrkontroll
	Universell strömadapter (US/UK/EU/AU)
	Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.