

4-poort VGA Audio Video Schakelaar met Bediening via RS232

Productcode: VS410RVGAA



Met de VS410RVGAA 4-poort VGA audio/video-schakelaar met RS232-bediening kunt u schakelen tussen vier verschillende VGA-signalen, alsmede de bijbehorende audio, voor weergave op een enkel beeldscherm of projector met een resolutie tot 1920x1200 (PC) of 1080p (HDTV). De VGA-schakelaar is een ideale oplossing wanneer er weinig VGA- en audio-ingangen beschikbaar zijn. Het bespaart u de moeite aansluitingen op het beeldscherm en de audio-receiver te moeten omwisselen en u kunt er de videobron snel en gemakkelijk per knopdruk mee selecteren. De VGA-schakelaar biedt ook handige schakelmogelijkheden op afstand, ofwel via seriële RS232 of via de meegeleverde infrarood-afstandsbediening – een handige aanvulling voor presentaties, op beurzen, in beveiligde omgevingen en dergelijke. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor bijeenkomsten of vergaderingen waarbij gastsprekers gebruik kunnen maken van uw beeldscherm of projector
- Zeer geschikt voor gebruik bij presentaties, op beurzen en conferenties, in de detailhandel en de amusementswereld
- Uitstekende oplossing voor het aansluiten en schakelen tussen meerdere pc's of HDTV's op één

beeldscherm

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200 (1080p)
- Ondersteunt VGA-videobandbreedte van 650 MHz
- Inclusief gebruiksvriendelijke afstandsbediening voor het schakelen tussen apparaten
- RS232-aansluiting voor bediening op afstand / off-site
- Druktoetsen op het voorpaneel
- 3,5mm audio-aansluitingen

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	VGA
	3,5 mm audio
Poorten	4
AV-uitgang	VGA
	3,5 mm audio
Audio	Ja

Prestaties

Maximale analoge resoluties	1920x1200 (PC), and 1080p (HDTV)
Bandbreedte	650 MHz (-3dB) max

Connector(en)

Connector A	4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
Connector B	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2.6A
Polariteit pin midden	Positief
Vermogensopname	5

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Aluminium
Lengte product	6.5 in [16.5 cm]
Breedte product	11.3 in [28.7 cm]
Hoogte product	1.6 in [4.0 cm]
Gewicht product	3.3 lb [1.5 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	12.7 in [32.2 cm]
Package Width	2.7 in [6.8 cm]
Package Height	12.9 in [32.7 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.7 lb [2.1 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - Infrarood-afstandsbediening
	1 - 4x1 VGA-schakelaar
	1 - 90cm VGA-kabel

1 - Universele voedingsadapter (VS/GB/EU/AU)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.