

Switch Commutatore automatico a 4 porte HDMI con case in alluminio e supporto MHL - 4k 30Hz

ID prodotto: VS421HD4K



Lo switch 4K HDMI a 4 porte VS421HD4K consente di condividere un display o un proiettore con quattro dispositivi sorgente audio/video dotati di HDMI. Lo switch presenta quattro ingressi indipendenti ciascuno dei quali supporta la risoluzione 4K e l'audio surround 7.1.

Lo switch a 4 porte presenta inoltre il supporto MHL sulla porta di ingresso 1, consentendo l'uscita video da dispositivi dotati di MHL quali, ad esempio, i tablet e gli smartphone Samsung Galaxy.

È sorprendente il modo in cui questo switch video mantiene la qualità delle immagini Ultra HD. 4K è supportato dai dispositivi A/V di ultima generazione e offre una risoluzione quattro volte superiore a 1080p. Inoltre, poiché lo switch è retrocompatibile con la risoluzione 1080p ad alta definizione, è possibile essere certi che qualsiasi sorgente video avrà un aspetto ottimo nell'applicazione di pubblicità digitale.


Realizzato in resistente alluminio, lo switch HDMI è affidabile e sufficientemente robusto da impedire all'unità di sollevarsi o spostarsi se i cavi HDMI collegati vengono urtati o spostati. Inoltre, l'ingombro ridotto semplifica l'integrazione dello switch in qualsiasi sala riunioni, aula, impianto home theater o applicazione di pubblicità digitale.

Questo switch assicura un funzionamento senza problemi grazie alla commutazione automatica che rileva e seleziona il dispositivo appena collegato. La commutazione automatica agevola la collaborazione immediata tra colleghi consentendo di condividere il proiettore tra più dispositivi sorgente in una sala riunioni o in aula. VS421HD4K supporta inoltre il funzionamento manuale grazie all'utilizzo del telecomando IR incluso o con il pulsante di commutazione integrato direttamente sul pannello frontale sul dispositivo.

Lo switch consente inoltre di risparmiare tempo durante la configurazione grazie all'emulazione EDID che garantisce la comunicazione delle impostazioni native quali la risoluzione e la velocità di aggiornamento tra il display e i dispositivi sorgente video. L'emulazione EDID ottimizza la compatibilità

con il display 4K garantendo una comoda installazione plug-and-play.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di condividere un televisore o un proiettore 4K tra quattro sorgenti video 4K diverse
- Consente ai colleghi di collaborare velocemente collegando più utenti al medesimo display ed effettuando la commutazione tra i dispositivi di ingresso
- Può essere utilizzato nelle applicazioni di pubblicità digitale per visualizzare più dispositivi sorgente in momenti diversi
- Può essere utilizzato nell'impianto home theater per collegare quattro dispositivi AV al televisore quali, ad esempio, lettori Blu-ray, decoder per la TV via cavo/via satellite e computer

Caratteristiche

- Eccezionale qualità delle immagini grazie al supporto di Ultra HD 4K
- Il resistente alloggiamento in alluminio assicura un posizionamento stabile
- Funzionamento senza problemi con commutazione automatica delle 4 porte
- Switch HDMI 4x1 con supporto MHL
- Telecomando a infrarossi incluso
- Audio surround 7.1
- Compatto
- Pulsante switch di commutazione sul pannello anteriore
- Emulazione EDID

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	4
Uscita AV	HDMI
Audio	Sì
Standard del settore	HDMI 1.4

Prestazioni

Video Revision	MHL 2.0
Risoluzioni digitali massime	4K @ 30 Hz
Risoluzioni supportate	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1

Connettore/i

Connettore A	4 - HDMI (19 pin)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Indicatori

Indicatori LED	1 - LED alimentazione 4 - LED porta selezionata (1/2/3/4)
----------------	--

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC

Corrente ingresso	1 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3 A
Tipo punta centrale	Positivo
Consumo energetico	36

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	Da 5% a 90%

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	5.5 in [13.9 cm]
Larghezza prodotto	3.3 in [8.5 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.4 cm]
Peso prodotto	9.9 oz [280.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	8.5 in [21.6 cm]
Package Width	5.8 in [14.7 cm]
Package Height	2.0 in [5.2 cm]
Peso spedizione (confezione)	1.2 lb [0.5 kg]

Contenuto della

confezione

Incluso nella
confezione

1 - Switch HDMI 4K a 4 porte

1 - Cavo IR

1 - Telecomando

1 - adattatore di alimentazione universale
(NA/UE/UK/AU)

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.