

Switch Selector Automático HDMI de 4 Puertos con Chasis de Aluminio y MHL - Comutador 4K 30Hz

ID del Producto: VS421HD4K



El conmutador HDMI 4K de 4 puertos, modelo VS421HD4K, permite el uso compartido de una pantalla o un proyector con cuatro dispositivos fuente equipados con audio / video HDMI. El conmutador incluye cuatro entradas independientes, cada una de las cuales es compatible con la resolución 4K y el audio de sonido envolvente 7.1.

Este switch de 4 puertos también es compatible con MHL en el puerto de entrada HDMI 1, lo cual permite la salida de videos de dispositivos móviles equipados con MHL, como las tablets y teléfonos celulares Samsung Galaxy.

Resulta asombroso cómo este switch de video mantiene la calidad de imágenes Ultra HD. 4K es compatible con lo último en dispositivos audiovisuales y ofrece una resolución cuatro veces superior a la de 1080p. Además, dado que este conmutador es compatible con la resolución 1080p de alta definición, se garantiza que las imágenes de cualquier fuente de video se verán fantásticas en el caso de pantallas de señalización digital.


Fabricado con aluminio macizo, el conmutador HDMI es duradero y lo suficientemente pesado para evitar que la unidad se mueva o se deslice cuando los cables HDMI conectados se muevan o se golpeen. Además, dado que ocupa poco espacio, es más fácil integrar el conmutador en cualquier sala de juntas, aula, espacio de cine en casa, o al utilizarlo con pantallas de señalización digital.

Este switch garantiza un funcionamiento sencillo, gracias a la función de commutación automática, la cual detecta y selecciona inmediatamente cualquier nuevo dispositivo conectado. La switch automática facilita la colaboración al desplazarse entre estudiantes o colegas de trabajo, ya que permite el fácil uso compartido de un proyector entre varios dispositivos fuente, en un entorno de sala de juntas o aula. El conmutador VS421HD4K también permite el funcionamiento manual, mediante el mando a distancia por infrarrojos (IR) incluido, o bien mediante el uso directo del panel de commutación integrado en la parte frontal del dispositivo.

El switch también ahorra tiempo durante la configuración con emulación EDID, ya que garantiza que todas sus configuraciones nativas, como las de resolución y tasa de barrido, estarán comunicadas entre su pantalla y las fuentes de video. La emulación EDID maximiza la compatibilidad de su pantalla 4K, además de garantizar una práctica instalación plug-and-play.

El modelo VS421HD4K está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Comparta un televisor o un proyector 4K con cuatro fuentes diferentes de vídeo 4K
- Colabore al desplazarse, con colegas de trabajo, mediante la conexión de varios usuarios a una misma pantalla y conmutar entre sus distintos dispositivos de entrada
- Utilícelo en el caso de pantallas para señalización digital, a fin de mostrar las imágenes de varios dispositivos fuente en diferentes momentos
- Utilícelo en su sala de cine en casa para conectar cuatro dispositivos audiovisuales a un televisor, como reproductores Blu-ray, decodificadores de cable o de satélite, así como ordenadores

Características

- Asombrosa calidad de imágenes, gracias a la compatibilidad con resoluciones Ultra HD 4K
- La caja de aluminio macizo garantiza que se mantiene en una posición fija
- Sencillo funcionamiento, gracias a la conmutación automática de 4 puertos
- Comutador 4x1 HDMI compatible con MHL
- Mando a distancia IR incluido
- Audio con sonido envolvente 7.1
- Formato compacto

- Botón del conmutador en el panel frontal
- Emulación EDID

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Entrada A/V HDMI

Cantidad de Puertos 4

Salida A/V HDMI

Soporte de Audio Sí

Estándares Industriales HDMI 1.4

Rendimiento

Video Revision MHL 2.0

Resolución Digital Máxima 4K @ 30 Hz

Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K)

2560x1600

1920x1200

1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Pantalla Plana Soportada Sí

Especificaciones de Audio Sonido envolvente 7.1

Conecotor(es)

Conecotor A 4 - HDMI (19 pines)

Conecotor B 1 - HDMI (19 pines)

Indicadores

Indicadores LED 1 - LED de alimentación

4 - Indicador LED de puerto seleccionado (1 / 2 / 3 / 4)

Requisitos de
Energía

Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1 A
Tensión de Salida	5V DC
Alimentación de Salida	2 A
Polaridad Central	Positivo
Consumo de Energía	10

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	5% a 90%

Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	5.5 in [13.9 cm]
Ancho del Producto	3.3 in [8.5 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	9.9 oz [280.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.5 in [21.6 cm]

Ancho de la Caja 5.8 in [14.7 cm]

Altura de la Caja 2.0 in [5.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 1.2 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Comutador HDMI 4K de 4 puertos

1 - Cable infrarrojo (IR)

1 - Mando a Distancia

1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia)

Información Acerca de la Garantía

Warranty 2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.