

Automatisk HDMI video-switch med 4 portar - 4K med snabbväxling

Produkt ID: VS421HD4KA



Skapa en kraftfull visuell upplevelse med möjlighet att växla mellan fyra 4K-videokällor sömlöst. Med denna HDMI®-switch med 4 portar kan du dela en skärm, projektor eller TV med fyra Ultra HD-videokällor och växla mellan dem med minimala störningar.

Videoswitchen upprätthåller Ultra HD 4K-bildkvalitet samtidigt som den växlar mellan innehåll från HDMI-källor - inklusive Blu-Ray™-spelare och DVD-spelare, datorsystem, TV-spelskonsoler, digitalboxar och A/V-mottagare.

4K-stöd garanterar en högre nivå av klarhet och tydlighet och ger fyra gånger högre upplösning än 1080p - 8,29 miljoner pixlar mot 2,07 miljoner pixlar. Den ger en mer engagerande visuell upplevelse för publiken i många olika arenor inklusive konferenscenter, styrelserum, utbildningsmiljöer och i kommersiella miljöer. Med dess exceptionella upplösning och bildkvalitet är den dessutom idealisk för att få digitala skyltar att verka levande.

Njut av problemfri användning med tre lägen för växling:

- **Snabb automatisk växling:** garanterar minimal tid för växling mellan HDMI-källor. Switchen ger enkel användning med avancerad automatisk avkänning - den känner av den senast anslutna HDMI-källan och växlar automatiskt till den. Automatisk växling uppmuntrar till samarbete mellan kollegor genom att göra det enkelt att dela en projektor eller skärm. Den ser också till att det inte blir några driftstopp för digitala skyltar om en källsignal av misstag stängs av eller slutar att fungera.
- **Prioriterad växling:** identifierar en port som får högsta prioritet för HDMI-källor när flera källor ansluts, idealiskt för till exempel digitala skyltar.
- **Manuell växling:** låter dig välja din HDMI-källa manuellt med knappar på frampanelen som är lätta att använda.

En IR-fjärrkontroll medföljer så att du kan välja önskad ingångskälla på avstånd. Det seriella RS-232-kontrollgränssnittet garanterar enkel fjärranvändning med seriell kontroll-kapabla enheter.

Switchen sparar dessutom tid vid installation med EDID-emulering som ser till att alla dina skärminställningar, som till exempel inbyggd upplösning och uppdateringsfrekvens, överförs mellan skärmen och videokällorna. EDID-emulering maximerar kompatibilitet med din 4K-skärm för att garantera en enkel plug-and-play-installation och den skarpaste bildkvaliteten.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Dela en 4K-skärm, -TV eller -projektor med fyra olika 4K-videokällor för att skapa en kraftfull visuell upplevelse i styrelserum, klassrum, hemmabiosystem, hotell, köpcenter, vårdinrättningar och många andra miljöer
- Samarbeta med kollegorna enkelt genom att ansluta flera användare till samma display och växla mellan inmatningsenheter
- Förbättra ditt hemmabiosystem genom att ansluta fyra A/V-enheter och växla automatiskt mellan din Blu-ray-spelare, digitalbox, TV-spelkonsol eller dator
- Växla enkelt mellan olika videokällor för digitala skyltar - switchen är bakåtkompatibel med HD i 1080p så alla videokällor ser fantastiska ut på den digitala skylten

Funktioner

- Imponerande bildkvalitet med stöd för Ultra HD 4K
- 4K2K-switch med 4 portar drar fyra HDMI-källor till en HDMI-skärm
- Enkel användning med automatisk, prioriterad eller manuell växling mellan HDMI-källor
- Stöd för EDID-kopiering garanterar korrekt skärmvisning
- Mångsidig audiokonfiguration med stöd för 5.1- eller 7.1-surroundljud
- IR-fjärrkontroll medföljer
- Seriellt RS-232-kontrollgränssnitt

- Bakåtkompatibel med HD i 1080p

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
Portar	4
AV-utgång	HDMI
Audio	Ja
Industristandarder	HDMI 1.4

Prestanda

Maximal digital upplösning	4K @ 30 Hz
Stödda upplösningar	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Stöd för widescreen	Ja
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	1 - HDMI (19-stifts)
Connector B	4 - HDMI (19-stifts) 1 - RJ-11

Indikatorer

LED-indikatorer	4 - Aktiv port-LED 1 - Ström-LED
-----------------	-------------------------------------

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Utspanning	12V DC
Utström	1.5
Strömförbrukning	18

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Luftfuktighet	0 % ~ 80 %

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Stål
Produktlängd	6.1 in [15.6 cm]
Produktbredd	2.6 in [6.5 cm]
Produkthöjd	0.8 in [2.0 cm]
Produktvikt	10.3 oz [291.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	9.2 in [23.4 cm]
Paketets bredd	6.1 in [15.6 cm]
Paketets höjd	2.6 in [6.6 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.8 lb [0.8 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - HDMI-switch med 4 portar
	1 - Fjärrkontroll

1 - Universell strömadapter (NA/EU/UK/AU)

1 - RJ11-kabel

1 - Seriell RJ11 till DB-9-adapter

1 - Monteringssats

1 - Snabbstartsguide

Warranty
Information

Warranty

2 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.