

HDMI-switch med 4 portar och Picture-and-Picture Multiviewer

Produkt ID: VS421HDPIP



VS421HDPIP HDMI-videoswitchen med 4 portar och Picture-and-Picture (PAP) låter dig ansluta fyra HDMI-videokällor till en enda HDMI-skärm med den extra fördelen att kunna visa alla fyra videokällor på skärmen samtidigt med kombinerad video.

Den multiplexerande switchen för delad skärm ger dig en flexibel videoswitch med 4 portar med den extra fördelen av att kunna kombinera två, tre eller fyra videokällor på din skärm. Switchen stöder tre olika Picture-and-Picture-lägen per skärm: Matrisläge (1x1) / dubbelt läge (2x1) / kvadrupelt läge (4x1).

Om du utrustar styrelserummet eller digitala skylt med en VS421HDPIP så ökar dina kommunikationsmöjligheter dramatiskt. Picture-and-Picture-switchen ökar inte bara kommunikationen med en faktor av fyra, utan låter dig även justera dina videokällor på avstånd via ditt lokala TCP/IP-nätverk eller den medföljande IR-fjärrkontrollen.

VS421HDPIP är en flexibel videoswitch som kan förbättra vilken videoskärm som helst. Picture-and-Picture-tekniken låter dig dela upp till fyra olika bilder på samma skärm för att reducera antal skärmar som behövs och så att du slipper slösa pengar på flera skärmar för dina digitala skyltar. För säkerhetsövervakning kan du kombinera fyra videokällor över en enda skärm för att överblicka allt mer effektivt - du kan till och med zooma in på en enda källa för en närmare titt. Monteringsutrustning medföljer dessutom för mångsidiga installationsalternativ och för att garantera en professionell installation.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till i styrelserummet för att få flerskämskonfigurationer och dela fler idéer
- Använd till dina digitala skyltar för att visa flera videokällor på samma skärm
- Idealisk för anslutning/växling av flera källor i testanläggningar, datacenter, supportavdelningar och videosändningsstationer

Funktioner

- Spara kostnader och skärmyta genom att kombinera flera ingångar på en enda HDMI-skärm
- Anpassa visningen med flera visningslägen för kombinerad av video
- Monteringsutrustning medföljer
- Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200/1080p
- Fjärrkontroll via Telnet (TCIP/IP-nätverk) eller IR (fjärrkontroll medföljer)
- Välj vilken audiokälla som sänds med dina kombinerade videokällor

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
Portar	4
AV-utgång	HDMI
Kablage	HDMI
Audio	Ja

Prestanda

Maximal digital upplösning	1920x1200
Stödda upplösningar	1920x1200
	1920x1080
	1280x720

		640x480
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)
		1 - RJ-45
		1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR)
	Connector A	4 - HDMI (19-stifts)
	Connector B	1 - HDMI (19-stifts)
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	1 A
	Utpänning	12V DC
	Utström	3 A
	Strömförbrukning	36
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabinettyp	Aluminium
	Produktlängd	17.1 in [43.5 cm]
	Produktbredd	9.8 in [25.0 cm]
	Produkthöjd	1.7 in [4.4 cm]
	Produktvikt	6.2 lb [2.8 kg]
Förpackning		
	Paketets längd	22.9 in [58.1 cm]

Package Width	16.3 in [41.4 cm]
Paketets höjd	5.6 in [14.1 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.5 lb [4.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - HDMI-switch med 4 portar
	1 - Fjärrkontroll
	2 - Monteringsfästen
	1 - universell strömadapter (NA, UK, EU, ANZ)
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.