

Switch Matriciel HDMI 4x4 avec Contrôle Audio et Ethernet - Vidéo 4K 60Hz - Répartiteur HDMI 2.0 Monté en Rack avec Télécommande

N° de produit: VS424HD4K60



Ce commutateur de matrice HDMI 4x4 vous permet de partager quatre sources vidéo HDMI entre quatre écrans ou vidéoprojecteurs indépendants, et de basculer sur la source active sur chaque périphérique d'affichage.

Le commutateur HDMI offre un haut niveau de performances audio et vidéo, avec un contraste supérieur et des images claires et nettes. Grâce à la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K à 60 Hz (format 4:4:4 pixels, profondeur des couleurs 8 bits) et HDR, le commutateur de matrice est idéal pour les conventions ou les salons professionnels, les restaurants et les salles de classe, ainsi que pour les applications hospitalières et médicales.

De plus, le commutateur HDMI 4K à 60 Hz est rétrocompatible avec les versions antérieures de HDMI, ce qui le rend facile à utiliser avec vos appareils et écrans existants.

Ce commutateur de matrice 4x4 est équipé d'un bouton-poussoir pratique, d'une interface WebGUI et d'une commande RS232, ainsi que d'un écran LED sur le panneau avant pour une surveillance facile de l'état.

Le commutateur HDMI vous permet de basculer chaque entrée, ce qui signifie que les différentes sources A/V peuvent être affichées sur chaque écran ou qu'une seule source peut être affichée sur tous les écrans.

Le commutateur de matrice comprend une télécommande et un module extenseur IR qui permettent un contrôle simple à distance. Il est conçu pour économiser de l'espace grâce à une option autonome ou de montage en rack (supports inclus).

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Sortie et commutation entre quatre sources A/V sur quatre écrans indépendants
- Créez un affichage numérique 4K polyvalent
- Basculez entre les sources et les écrans pendant les sessions de formation

Spécifications techniques

- **COMMUTATION FLEXIBLE** : Partagez et commutez quatre entrées HDMI entre quatre écrans HDMI grâce à cette matrice de commutation HDMI 4x4 qui vous permet de choisir la source active sur chaque dispositif d'affichage
- **RÉSOLUTION UHD** : Ce répartiteur HDMI 4K 60Hz prend en charge la vidéo 4K et le HDR pour une qualité d'image sans compromis et est équipé d'une commutation pratique par bouton-poussoir
- **LARGE COMPATIBILITÉ** : Ce boîtier de commutation HDMI prend en charge la gestion EDID pour une meilleure compatibilité avec votre source vidéo et votre écran
- **UNE INSTALLATION PRATIQUE** : Conçu dans un souci d'encombrement, ce sélecteur vidéo matriciel HDMI 2.0 peut être monté en rack ou être utilisé de manière autonome; Il est doté d'une interface WebGUI et d'une commande RS232
- **LE CHOIX DES PRO DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, ce commutateur matriciel HDMI est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	HDMI
Nombre de ports	4
Sortie AV	HDMI
Câblage	HDMI
Prise en charge audio	Oui

Montage sur bâti	Oui
Normes de l'industrie	HDMI 2.0

Performance

Résolutions numériques max.	3840 x 2160 @ 60Hz
	4096 X 2160 @ 24Hz
Résolutions prises en charge	1920 x 1200 (1080p)
	3840 x 2160 (UHD 4K)
	4096 X 2160
Prise en charge grand écran	Oui
Bande passante	18Gbps
Spécifications audio	Son surround 7.1
MTBF	404 633 heures

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
	1 - RJ-45
	1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR)
	1 - USB Mini (4 broches)
Connecteur A	4 - HDMI (19 broches)
Connecteur B	4 - HDMI (19 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	1 - DEL d'alimentation
	4 - DEL de port actif

Alimentation

Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC

Courant d'entrée	1.5
Tension de sortie	24 DC
Courant de sortie	2.7

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	20-90%

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	17.2 in [43.7 cm]
Largeur du produit	6.3 in [16.0 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Poids du produit	4.5 lb [2.0 kg]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	18.5 in [47.0 cm]
Package Width	9.4 in [23.9 cm]
Package Height	3.9 in [9.9 cm]
Poids brut	8.1 lb [3.7 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Commutateur de matrice HDMI
	1 - Télécommande

1 - Récepteur infrarouge

2 - Supports de fixation

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)

1 - Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis