

4x4 HDMI Matrix Switch met Audio - 4K 60Hz - HDMI Switcher Box - Rack Monteerbaar - Op afstand controleerbaar via Ethernet of RS232

Productcode: VS424HD4K60



Met deze 4x4 HDMI matrix switch kunt u vier HDMI videobronnen delen met vier aparte schermen of projectoren, en kiezen welke bron op welk scherm actief is.

De HDMI switcher box biedt hoogwaardige audio- en videoprestaties, met uitstekend contrast en heldere, duidelijke beelden. Omdat hij resoluties tot 4K 60Hz (4:4:4 pixelformaat, 8-bit kleurdiepte) en HDR ondersteunt, is de matrix switch ideaal voor conferenties of beurzen, restaurants en klaslokalen en ziekenhuizen/medische instellingen.

Bovendien is de 4K 60Hz HDMI switch neerwaarts compatibel met oudere HDMI versies, zodat u deze gemakkelijk met uw bestaande apparaten en schermen kunt gebruiken.

Deze 4x4 matrix switch is uitgerust met een handige drukknopschakelaar, WebGUI en RS232 bediening en heeft ook LED's aan de voorkant om de status gemakkelijk in de gaten te houden.

Met de HDMI switch box kunt u elke input schakelen, d.w.z. dat u verschillende A/V-bronnen op elke output kunt weergeven, of u kunt één bron op alle schermen weergeven.

Bij de matrix switcher worden een afstandsbediening en IR uitbreidingsmodule geleverd voor eenvoudige bediening op afstand. Bovendien kunt u ruimte besparen dankzij een standalone of rack montageoptie (inclusief oogbevestigingsmaterialen).

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Schakel tussen en geef vier A/V-bronnen weer op vier aparte schermen
- Creëer veelzijdige 4K digital signage
- Schakel tussen bronnen en schermen in trainingssessies

Eigenschappen

- **FLEXIBELE SCHAKELING:** Deel en schakel vier HDMI-inputs tussen vier HDMI-schermen met deze 4x4 HDMI matrix switch waarmee je kan kiezen welke bron actief is op elk display
- **UHD RESOLUTIE:** Deze 4K 60Hz HDMI-splitter ondersteunt ware 4K-video en HDR voor een ultieme beeldkwaliteit en is uitgerust met handige drukknopschakeling
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Deze HDMI switch box biedt ondersteuning voor EDID-beheer voor meer compatibiliteit met je videobron en display
- **EENVOUDIGE INSTELLING:** Deze HDMI 2.0 matrix videoselector is ontworpen met het oog op ruimte en heeft zowel een optie voor rackmontage als een standalone optie en is voorzien van WebGUI en RS232 bediening
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze HDMI Matrix Switch werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI
Poorten	4
AV-uitgang	HDMI
Bekabeling	HDMI
Audio	Ja
Rack-monteerbaar	Ja
Industriestandaarden	HDMI 2.0

Prestaties

Maximale digitale	3840 x 2160 @ 60Hz
-------------------	--------------------

resoluties	4096 X 2160 @ 24Hz
Ondersteunde resoluties	1920 x 1200 (1080p) 3840 x 2160 (UHD 4K) 4096 X 2160
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Bandbreedte	18Gbps
Audiospecificaties	7.1 surround sound
MTBF	404,633 Uren

Connector(en)

Type connector(en)	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) 1 - RJ-45 1 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) 1 - USB Mini (4-polig)
Connector A	4 - HDMI (19-polig)
Connector B	4 - HDMI (19-polig)

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power-LED 4 - LED voor actieve poort
-----------------	---

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	1.5
Uitgangsspanning	24 DC
Uitgangsstroom	2.7

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	20-90%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal
Lengte product	17.2 in [43.7 cm]
Breedte product	6.3 in [16.0 cm]
Hoogte product	1.7 in [4.3 cm]
Gewicht product	4.5 lb [2.0 kg]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	18.5 in [47.0 cm]
Package Width	9.4 in [23.9 cm]
Package Height	3.9 in [9.9 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.1 lb [3.7 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - HDMI matrix switch
	1 - Afstandsbediening
	1 - Infraroodontvanger
	2 - Montagesteunen
	1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
	1 - Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.