

Matrice HDMI 4x4 avec Picture-and-Picture Multiviewer - Switch et répartiteur HDMI pour mur d'écrans

N° de produit: VS424HDPIP



Le commutateur avec matrice HDMI 4 x 4 et fonction Picture-and-Picture (PAP) VS424HDPIP vous permet de combiner et de répartir de façon homogène quatre sources audio-vidéo HDMI sur quatre différents écrans HDMI avec la possibilité supplémentaire de combiner plusieurs images sur le même écran.

L'interrupteur de multiplexage pour le partage d'écran combine la polyvalence d'un commutateur avec matrice à l'évolutivité d'un mur vidéo, ce qui vous donne la liberté de combiner des sources vidéo sur un seul écran. Vous pouvez également répartir indépendamment des différentes combinaisons vidéo sur quatre écrans individuels. Le commutateur permet de configurer complètement la matrice en prenant en charge quatre différents modes Picture-and-Picture par écran : mode Matrice (1 x 1) / mode Double (2 x 1) / mode Quadruple (4 x 1) / mode Mur TV (1 x 4).

Utilisez un commutateur VS424HDPIP dans votre salle de conférence ou pour votre application d'affichage numérique et élargissez considérablement vos possibilités en matière de communication. En plus de multiplier par quatre vos capacités de communication, le commutateur équipé de la fonctionnalité Picture-and-Picture vous permet de paramétrer vos sources vidéo à distance à l'aide de votre réseau TCP/IP local ou de la télécommande IR incluse.

Le VS424HDPIP est un commutateur vidéo flexible, qui permet d'améliorer toute application d'affichage vidéo. La technologie Picture-and-Picture vous permet de partager jusqu'à quatre images distinctes sur le même écran, ce qui réduit la productivité vidéo requise et vous évite de gaspiller de l'argent à l'achat d'écrans supplémentaires pour vos applications d'affichage numérique. Pour le contrôle de la sécurité, vous pouvez combiner quatre sources vidéo sur un seul écran pour tout afficher de façon plus efficace et diffuser ces signaux vers quatre écrans distincts sur des sites différents. Vous pouvez même zoomer pour voir vos images de plus près sans perturber les trois autres écrans. Le matériel de montage inclus offre des options d'installation polyvalentes et garantit une installation professionnelle précise.

Le modèle VS424HDPIP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Ajoutez des configurations multi-écrans à votre salle de conférence pour améliorer la collaboration et le partage d'idées
- Utilisez-les avec vos applications d'affichage numérique pour offrir plusieurs sources vidéo sur le même écran et répartissez-les vers quatre sites différents
- Exécutez des présentations multimédias avec des données complémentaires affichées sur un autre écran dans les salles de conférence ou les salons professionnels
- Idéal pour la connexion/commutation de sources multiples dans les installations de banc d'essai, les centres de données, les bureaux d'assistance et les installations de vidéoconférence
- Contrôle simultané de plusieurs sources de sécurité (caméras)

Spécifications techniques

- Augmentez la puissance de vos communications en associant quatre sources audio-vidéo HDMI à quatre écrans HDMI
- Bénéficiez d'une vue d'ensemble en combinant plusieurs sorties sur le même écran ou en mélangeant les sorties sur plusieurs écrans
- Faites des économies et optimisez l'utilisation de votre écran en combinant plusieurs sorties par écran individuel avec la prise en charge complète de la matrice Picture-and-Picture
- Matériel de fixation inclus
- Prise en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
- Configuration de matrice complète prenant en charge quatre modes Picture-and-Picture différents par écran : Mode matrice (1x1) / Mode deux sources vidéo (2x1) / Mode quatre sources vidéo (4x1) / Mode mur d'écrans (1x4)
- Télécommande utilisant RS232 (série), Telnet (réseau TCIP/IP) ou IR (télécommande incluse)
- Choisissez quelle source audio transmet à vos sources vidéo combinées

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	4
Entrée AV	HDMI
Sortie AV	HDMI
Câblage	HDMI
Prise en charge audio	Oui

Performance

Résolutions numériques max.	1920x1200
Résolutions prises en charge	1920x1200 1920x1080 1280x720 640x480
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Son surround 7.1

Connecteur(s)

Types de connecteur	DB-9 (9 broches , D-Sub) RJ-45 IrDA (Infrarouge , SIR/FIR)
Connecteur A	HDMI (19 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)

Indicateurs

Indicateurs lumineux	DEL d'alimentation LED Menu (OSD) LED Commande de menu (+ / -) LED Sélection de sorties (A/B/C/D)
----------------------	--



LED Sélection d'entrées (1/2/3/4)

LED Sélection de mode (Matrice/Double/Mur)

LED Enregistrement

LED Verrouillage

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	1 A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	3 A
Consommation électrique	36

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 20 % à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium
Longueur du produit	17.2 in [43.6 cm]
Largeur du produit	9.8 in [25.0 cm]
Hauteur du produit	1.9 in [49.0 mm]
Poids du produit	6.2 lb [2.8 kg]



Informations
d'emballage

Package Length	22.6 in [57.5 cm]
Package Width	16.2 in [41.2 cm]
Package Height	5.6 in [14.2 cm]
Poids brut	9.6 lb [4.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Switch matrice HDMI 4x4
	Télécommande
	Supports de fixation
	Disque d'installation du logiciel
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

