

## Distributore Matrice Switch HDMI 4x4 con opzione Picture and Picture (PAP) o Maxischermo - 1080p

ID prodotto: VS424HDPIP



Lo switch a matrice HDMI 4X4 con Picture-and-Picture (PAP) VS424HDPIP offre la possibilità di combinare senza problemi e distribuire quattro sorgenti audio/video HDMI su quattro diversi display HDMI, con la possibilità aggiuntiva di combinare più immagini sullo stesso display.

Lo switch multiplexing split-screen unisce la flessibilità di uno switch a matrice alla scalabilità di una parete video offrendo la libertà di combinare sorgenti video su un singolo display. È inoltre possibile distribuire diverse combinazioni video in modo indipendente attraverso quattro singoli display. Lo switch offre la configurazione a matrice completa supportando tre diverse modalità picture-and-picture per display: Modalità matrice (1x1)/Modalità doppia (2x1)/Modalità quadrupla (4x1) /Modalità TV a parete (1x4).

L'installazione di uno switch VS424HDPIP in sala riunioni o in un sistema di segnaletica digitale consente di aumentare in modo sostanziale le possibilità di comunicazione. Lo switch a matrice picture-and-picture non solo quadruplica le porte di comunicazione per ciascun display, ma permette anche di regolare le sorgenti video da remoto tramite la rete TCP/IP locale o il telecomando a infrarossi fornito in dotazione.

VS421HDPIP è uno switch video flessibile in grado di migliorare qualsiasi applicazione display video. La tecnologia picture-and-picture consente di condividere fino a quattro immagini distinte sullo stesso schermo, riducendo lo spazio di visualizzazione richiesto dal video e consentendo di risparmiare e impedire sprechi sull'acquisto di display aggiuntivi in applicazioni di pubblicità digitale. Per il monitoraggio di sicurezza è possibile combinare quattro sorgenti video in un singolo display per una visualizzazione complessiva migliore e trasmettere questi feed su quattro displays differenti in postazioni diverse. È inoltre possibile ingrandire un singolo feed per una visione ravvicinata senza interrompere i restanti tre schermi. L'occorrente per il montaggio e' incluso per offrire opzioni di installazione versatili, garantendo un'installazione ordinata e professionale.

VS424HDPIP è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente di aggiungere configurazioni multischermo alla propria sala riunioni per migliorare la collaborazione condividere più idee
- Con le applicazioni di pubblicità digitale fornisce più sorgenti video sullo stesso schermo e consente la distribuzione su quattro postazioni diverse
- Presentazioni multimediali con supporto di visualizzazione dei dati su display aggiuntivo, per conferenze aziendali o fiere
- Ideale per collegare/commutare più sorgenti per strutture Test Bench, data center, Help Desk e luoghi di trasmissione video
- Consente di controllare più sorgenti di sicurezza (telecamere) contemporaneamente

### Caratteristiche

- Consente di aumentare il potenziale comunicativo grazie al collegamento di quattro sorgenti audio/video HDMI a quattro display HDMI
- Consente di visualizzare l'immagine intera tramite la trasmissione di più ingressi sullo stesso display o di utilizzare gli ingressi su più display
- Consente di risparmiare sui costi e aumentare la visibilità dello schermo combinando più ingressi su un singolo display con supporto Picture-and-Picture matrice completo
- Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p
- Configurazione full matrix con supporto di quattro modalità picture-and-picture diverse per display: modalità matrix (1x1) / modalità doppia (2x1) / modalità quadrupla (4x1) / modalità TV a parete (1x4)
- Telecomando tramite RS232 (seriale), Telnet (rete TCIP/IP) o IR (telecomando incluso)
- Permette di scegliere quale sorgente audio trasmettere tramite le sorgenti video combinate
- Hardware di montaggio incluso

---

#### Hardware

Norme di garanzia      2 Years

Ingresso AV	HDMI
Porte	4
Uscita AV	HDMI
Cablaggio	HDMI
Audio	Sì

---

#### Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	1920x1200
Risoluzioni supportate	1920x1200 1920x1080 1280x720 640x480
Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1

---

#### Connettore/i

Tipo/i connettori	DB-9 (9 pin, D-Sub) RJ-45 IrDA (infrarossi, SIR/FIR)
Connettore A	HDMI (19 pin)
Connettore B	HDMI (19 pin)

---

#### Indicatori

Indicatori LED	LED alimentazione LED menu (OSD) LED operazioni da menu (+/-) LED selezione uscita (A / B / C / D) LED selezione ingresso (1 / 2 / 3 / 4)
----------------	---

LED selezione modalità (Matrice/Doppia/Parete)

LED salvataggio

LED blocco

---

#### Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1 A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	3 A
Consumo energetico	36

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	20% - 90 % RH (senza condensa)

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza prodotto	17.2 in [43.6 cm]
Larghezza prodotto	9.8 in [25.0 cm]
Altezza prodotto	1.9 in [49.0 mm]
Peso prodotto	6.2 lb [2.8 kg]

---

#### Informazioni confezione

Package Length	22.6 in [57.5 cm]
----------------	-------------------



Package Width 16.2 in [41.2 cm]

Package Height 5.6 in [14.2 cm]

Peso spedizione  
(confezione) 9.6 lb [4.3 kg]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella  
confezione

Switch matrice HDMI 4x4

Telecomando

adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)

Staffe di montaggio

Manuale di istruzioni

Dischetto di installazione software

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

