

4x4 HDMI-matrisswitch med Picture-and-Picture Multiviewer eller videovägg

Produkt ID: VS424HDPIP



VS424HDPIP 4x4 HDMI-matrisswitchen med Picture-and-Picture (PAP) ger dig möjligheten att sömlöst kombinera och sända fyra HDMI audio/video-källor över fyra olika HDMI-skärmar med den extra fördelen att kunna kombinera flera bilder på samma skärm.

Den multiplexerande switchen för delad skärm kombinerar flexibiliteten från en matrisswitch med skalbarheten från en videovägg och ger dig friheten att kombinera videokällor på en enda skärm. Du kan även sända olika videokombinationer oberoende över fyra individuella skärmar. Switchen har full matriskonfiguration med stöd för fyra olika Picture-and-Picture-lägen per skärm: Matrisläge (1x1) / dubbelt läge (2x1) / kvadrupelt läge (4x1) / TV-väggläge (4x1).

Om du utrustar styrelserummet eller digitala skylt med en VS424HDPIP så ökar dina kommunikationsmöjligheter dramatiskt. Picture-and-Picture-matrisswitchen ökar inte bara kommunikationen med en faktor av fyra per skärm, utan låter dig även justera dina videokällor på avstånd via ditt lokala TCP/IP-nätverk eller den medföljande IR-fjärrkontrollen.

VS424HDPIP är en flexibel videoswitch som kan förbättra vilken videoskärm som helst. Picture-and-Picture-tekniken låter dig dela upp till fyra olika bilder på samma skärm för att reducera antal skärmar som behövs och så att du slipper slösa pengar på flera skärmar för dina digitala skyltar. För säkerhetsövervakning kan du kombinera fyra videokällor på en enda skärm för att överblicka allt mer effektivt och sända källorna till fyra olika skärmar på olika platser - du kan till och med zooma in på en enda källa för en närmare titt utan att påverka de andra tre skärmarna. Monteringsutrustning medföljer för mångsidiga installationsalternativ och för att garantera en städad och professionell installation.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Lägg till flerskämskonfigurationer till styrelserummet för bättre samarbete och idéutbyte
- Använd till dina digitala skyltar för att visa flera videokällor på samma skärm och sänd till fyra olika platser
- Stöd dina multimediapresentationer med data på en extra skärm i företagets konferensrum eller på uppvisningar
- Idealisk för anslutning/växling av multipla källor testanläggningar, datacenter, supportavdelningar och videosändningsstationer
- Övervaka flera säkerhetskällor (kameror) samtidigt

Funktioner

- Öka din kommunikation genom att länka fyra HDMI audio/video-källor med fyra HDMI-skärmar
- Få hela bilden genom att visa flera källor på samma skärm eller blanda olika källor över flera skärmar
- Spara pengar och skärmar genom att kombinera flera källor per individuell skärm med stöd för Picture-and-Picture i helmatrisläge
- Monteringsutrustning medföljer
- Stöder videoupplösningar på upp till 1920x1200/1080p
- Full matriskonfiguration med stöd för fyra olika Picture-and-Picture-lägen per skärm: Matrisläge (1x1) / dubbelt läge (2x1) / kvadrupelt läge (4x1) / TV-väggsläge (4x1).
- Fjärrkontroll via RS232 (seriell), Telnet (TCIP/IP-nätverk) eller IR (fjärrkontroll medföljer)
- Välj vilken audiokälla som sänds med dina kombinerade videokällor

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
AV-ingång	HDMI
Portar	4

	AV-utgång	HDMI
	Kablage	HDMI
	Audio	Ja
Prestanda		
	Maximal digital upplösning	1920x1200
	Stödda upplösningar	1920x1200 1920x1080 1280x720 640x480
	Stöd för widescreen	Ja
	Audio-specifikationer	7.1 surroundljud
Kontakt(er)		
	Kontakttyp(er)	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) 1 - RJ-45 1 - IrDA (Infraröd, SIR/FIR)
	Connector A	4 - HDMI (19-stifts)
	Connector B	4 - HDMI (19-stifts)
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström-LED 1 - LED för meny (OSD) 2 - LED för menynavigering (+ / -) 4 - LED för val av utgång (A / B / C / D) 4 - LED för val av ingång (1 / 2 / 3 / 4) 1 - LED för val av läge (matris / dubbel / vägg) 1 - LED för spara

1 - LED för lås

Ström

Strömkälla	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	1 A
Utpänning	12V DC
Utström	3 A
Strömförbrukning	36

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	20 %-90 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Svart
Kabinettyp	Aluminium
Produktlängd	17.2 in [43.6 cm]
Produktbredd	9.8 in [25.0 cm]
Produkthöjd	1.6 in [4.0 cm]
Produktvikt	6.2 lb [2.8 kg]

Förpackning

Paketets längd	22.7 in [57.6 cm]
Package Width	16.3 in [41.4 cm]
Paketets höjd	5.7 in [14.4 cm]
Fraktvikt (förpackning)	9.0 lb [4.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 4x4 HDMI-matrisswitch
	1 - Fjärrkontroll
	2 - Monteringsfästen
	1 - Installationsskiva med mjukvara
	1 - universell strömadapter (NA, EU, UK, ANZ)
	1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.