

Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232

Nº de produit: VS440HDMI



Le répartiteur/commutateur de matrice audio/vidéo HDMI 4x4 VS440HDMI (ave audio et RS232) vous permet de partager jusqu'à 4 entrées HDMI ou DVI (à l'aide d'adaptateurs HDMI vers DVI non inclus) distinctes avec audio entre 4 écrans ou projecteurs indépendants. Doté de boutons-poussoirs pratiques en façade et d'une commande logicielle RS232 pour PC, ce commutateur de matrice permet à chaque entrée et au signal audio associé d'être commutés individuellement. Cela signifie que des sources audio/vidéo différentes peuvent être affichées sur les périphériques de sortie ou qu'une seule source peut être partagée entre plusieurs sorties pour offrir une polyvalence maximale. Le commutateur possède un écran LCD en façade pour pouvoir facilement vérifier le statut de fonctionnement, plus une télécommande et un module d'extendeur infrarouge pour un contrôle simple à distance. Conçu pour offrir des fonctionnalités maximales tout en économisant de l'espace, le commutateur de matrice vidéo HDMI peut être utilisé en tant que solution autonome ou monté en rack à l'aide des ailettes latérales (incluses).

### Certifications, rapports et compatibilité











## **Applications**

- Idéal pour la connexion/commutation de sources multiples dans les installations de banc d'essai, les centres de données, les bureaux d'assistance et les installations de vidéotransmission
- Parfait pour les applications de panneaux d'affichage numériques dans les environnements de vente au détail requérant la connexion de plusieurs lecteurs multimédias ou ordinateurs



- Permettez aux stagiaires/étudiants de regarder ce qui est affiché sur votre écran, puis de basculer sur leur propre affichage à la fin de la présentation
- Exécutez des présentations multimédias avec des données complémentaires affichées sur un autre écran dans les salles de conférence ou les salons professionnels
- Prenez le contrôle de toutes vos sources audio/vidéo, ainsi que des écrans/projecteurs sélectionnez la source que vous désirez, quel que soit l'écran

### Spécifications techniques

- Le logiciel inclus permet de stocker jusqu'à 4 combinaisons d'affichage différentes
- Permet à quatre PC/lecteurs multimédias d'afficher des vidéos sur quatre écrans
- Permet le stockage et le rappel de combinaisons d'affichage à l'aide des boutons en façade
- Prise en charge de la connexion aux écrans DVI à l'aide d'adaptateurs HDMI vers DVI (vendus séparément)
- Doté de boutons de sélection en façade pratiques
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920x1200 ou 1080p
- Longueur de câble de 10 m maximum
- Ecran LCD en façade pour une surveillance facilitée du statut de fonctionnement
- Télécommande et module d'extension infrarouge inclus
- Interface RS232 pour le contrôle du PC

Politique de garantie 2 Years

Entrée AV HDMI

Nombre de ports 4

Sortie AV HDMI

Câblage HDMI

Prise en charge audio Oui

Montage sur bâti Oui



Performance

Longueur max. de

câble

32.8 ft [10 m]

Résolutions prises en

charge

1920x1200 or 1080p

Prise en charge grand

écran

Oui

Bande passante

225MHz

Connecteur(s)

Types de connecteur

1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)

Connecteur A

4 - HDMI (19 broches)

Connecteur B

4 - HDMI (19 broches)

Alimentation

Source d'alimentation

Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée

100 - 240 AC

Courant d'entrée

0.6A

Tension de sortie

12V DC

Courant de sortie

1.5A

Center Tip Polarity

Positif

Type de prise

Μ

Consommation

électrique

18

Conditions environnementales

> Température de fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de

stockage

-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humidité

0~95%



## Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 17.3 in [44.0 cm]

Largeur du produit 7.3 in [18.5 cm]

Hauteur du produit 1.7 in [4.2 cm]

Poids du produit 5.2 lb [2.4 kg]

# Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 22.9 in [58.1 cm]

Package Width 10.4 in [26.3 cm]

Package Height 3.5 in [9.0 cm]

Poids brut 6.9 lb [3.1 kg]

#### Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Commutateur de sélection de matrice HDMI

1 - Câble RS232 de 1,8 m

1 - Télécommande infrarouge

1 - Extendeur infrarouge

2 - Piles AAA

2 - Supports de montage en rack

6 - Vis pour supports de montage en rack

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du

Nord / GB / EU / AU)

1 - CD d'installation du logiciel



#### 1 - Manuel d'instruction

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis