

Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232

N° de produit: VS440HDMI



Le répartiteur/commutateur de matrice audio/vidéo HDMI 4x4 VS440HDMI (avec audio et RS232) vous permet de partager jusqu'à 4 entrées HDMI ou DVI (à l'aide d'adaptateurs HDMI vers DVI non inclus) distinctes avec audio entre 4 écrans ou projecteurs indépendants. Doté de boutons-poussoirs pratiques en façade et d'une commande logicielle RS232 pour PC, ce commutateur de matrice permet à chaque entrée et au signal audio associé d'être commutés individuellement. Cela signifie que des sources audio/vidéo différentes peuvent être affichées sur les périphériques de sortie ou qu'une seule source peut être partagée entre plusieurs sorties pour offrir une polyvalence maximale. Le commutateur possède un écran LCD en façade pour pouvoir facilement vérifier le statut de fonctionnement, plus une télécommande et un module d'extendeur infrarouge pour un contrôle simple à distance. Conçu pour offrir des fonctionnalités maximales tout en économisant de l'espace, le commutateur de matrice vidéo HDMI peut être utilisé en tant que solution autonome ou monté en rack à l'aide des ailettes latérales (incluses). Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Permettez aux stagiaires/étudiants de regarder ce qui est affiché sur votre écran, puis de basculer sur leur propre affichage à la fin de la présentation
- Idéal pour la connexion/commutation de sources multiples dans les installations de banc d'essai, les centres de données, les bureaux d'assistance et les installations de vidéo transmission
- Parfait pour les applications de panneaux d'affichage numériques dans les environnements de vente au détail requérant la connexion de plusieurs lecteurs multimédias ou ordinateurs

- Exécutez des présentations multimédias avec des données complémentaires affichées sur un autre écran dans les salles de conférence ou les salons professionnels
- Prenez le contrôle de toutes vos sources audio/vidéo, ainsi que des écrans/projecteurs - sélectionnez la source que vous désirez, quel que soit l'écran

Spécifications techniques

- Longueur de câble de 10 m maximum
- Permet à quatre PC/lecteurs multimédias d'afficher des vidéos sur quatre écrans
- Doté de boutons de sélection en façade pratiques
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920x1200 ou 1080p
- Ecran LCD en façade pour une surveillance facilitée du statut de fonctionnement
- Télécommande et module d'extension infrarouge inclus
- Interface RS232 pour le contrôle du PC
- Prise en charge de la connexion aux écrans DVI à l'aide d'adaptateurs HDMI vers DVI (vendus séparément)
- Permet le stockage et le rappel de combinaisons d'affichage à l'aide des boutons en façade
- Le logiciel inclus permet de stocker jusqu'à 4 combinaisons d'affichage différentes

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	HDMI
Nombre de ports	4
Sortie AV	HDMI
Câblage	HDMI
Prise en charge audio	Oui
Montage sur bâti	Oui

Performance

Longueur max. de câble	32.8 ft [10 m]
------------------------	----------------

Résolutions prises en charge 1920x1200 or 1080p

Prise en charge grand écran Oui

Bande passante 225MHz

Connecteur(s)

Types de connecteur DB-9 (9 broches , D-Sub)

Connecteur A HDMI (19 broches)

Connecteur B HDMI (19 broches)

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 0.6A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 1.5A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation électrique 18


Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Humidité 0~95%

Caractéristiques physiques



Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	17.3 in [44 cm]
Largeur du produit	7.3 in [18.5 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [42 mm]
Poids du produit	5.2 lb [2.4 kg]

Informations
d'emballage

Package Length	22.9 in [58.1 cm]
Package Width	10.4 in [26.3 cm]
Package Height	3.5 in [90 mm]
Poids brut	6.9 lb [3.1 kg]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Vis pour supports de montage en rack
	Supports de montage en rack
	Manuel d'instruction
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
	Commutateur de sélection de matrice HDMI
	Câble RS232 de 1,8 m
	CD d'installation du logiciel
	Télécommande infrarouge
	Extendeur infrarouge
	Piles AAA

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis