

## Sdoppiatore switch video matrice HDMI 4x4 con audio e RS-232

ID prodotto: VS440HDMI



Lo sdoppiatore/switch audio/video matrice HDMI® 4x4 VS440HDMI (con audio e RS-232) permette di condividere fino a 4 diversi ingressi HDMI o DVI (utilizzando adattatori da HDMI a DVI, non inclusi) con audio tra 4 display o proiettori indipendenti. Grazie al comodo controllo con il pulsante sul pannello frontale e il software per PC RS-232, questo switch matrice consente la commutazione separata di ogni ingresso e del relativo audio, ciò significa che le diverse sorgenti A/V possono essere visualizzate su ciascuna uscita oppure una singola sorgente può essere distribuita a diverse uscite offrendo la massima flessibilità. Lo switch presenta un display LCD sul pannello frontale per un semplice monitoraggio dello stato oltre a un telecomando incluso e un modulo di estensione a raggi infrarossi per un facile controllo a distanza. Pensato per offrire la massima funzionalità risparmiando spazio, lo switch video matrice HDMI può essere utilizzato come soluzione indipendente o montato a rack tramite le staffe (incluse).

### Certificazioni, report e compatibilità



### Applicazioni

- L'ideale per collegare/commutare molteplici sorgenti per strutture Test Bench, data center, Help Desk e luoghi di trasmissione video
- Perfetto per applicazioni di pubblicità digitale in attività commerciali, in cui è necessario utilizzare un unico lettore multimediale o PC

- Consente a studenti/tirocinanti di osservare il vostro display e commutare al proprio display a dimostrazione terminata
- Presentazioni multimediali con supporto di visualizzazione dei dati su schermo aggiuntivo, per conferenze aziendali o fiere
- Controllo totale delle sorgenti A/V e dei display/proiettori. Selezione di qualsiasi sorgente su qualsiasi display

## Caratteristiche

- Il software incluso consente l'archiviazione di massimo 4 combinazioni di visualizzazione diverse
- Consente a quattro PC/lettori multimediali di riprodurre video su quattro display
- Consente l'archiviazione e il richiamo di una combinazione di visualizzazione con i pulsanti sul pannello frontale
- Supporta la connessione a display DVI mediante adattatori HDMI® a DVI (venduti separatamente)
- Dotato di tasti di selezione frontali di facile utilizzo
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 o 1080p
- Lunghezza massima del cavo di 10m
- LCD sul pannello frontale per un semplice monitoraggio dello stato
- Telecomando e modulo di estensione a infrarossi inclusi
- Interfaccia RS-232 per controllo da PC

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ingresso AV	HDMI
Porte	4
Uscita AV	HDMI
Cablaggio	HDMI
Audio	Sì
Montaggio a rack	Sì

---

#### Prestazioni

Lunghezza max cavo	32.8 ft [10 m]
Risoluzioni supportate	1920x1200 or 1080p
Widescreen supportato	Sì
Larghezza di banda	225MHz

---

#### Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Connettore A	4 - HDMI (19 pin)
Connettore B	4 - HDMI (19 pin)

---

#### Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.6A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	1.5A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	18

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità	0~95%

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio

Lunghezza prodotto	17.3 in [44.0 cm]
Larghezza prodotto	7.3 in [18.5 cm]
Altezza prodotto	1.7 in [4.2 cm]
Peso prodotto	5.2 lb [2.4 kg]

---

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	22.9 in [58.1 cm]
Package Width	10.4 in [26.3 cm]
Package Height	3.5 in [9.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	6.9 lb [3.1 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Switch di selezione matrice HDMI
	1 - Cavo RS232 da 1,83 m
	1 - Telecomando a infrarossi
	1 - Extender IR
	2 - batterie AAA
	2 - Staffe di montaggio a rack
	6 - Viti per staffe di montaggio a rack
	1 - Adattatore di alimentazione universale (US/UK/EU/AU)
	1 - CD di installazione del software
	1 - Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.