

Interruptor HDMI Matrix de 4 Puertos 4x4 con Audio y RS232 - Switch Conmutador

ID del Producto: VS440HDMI



El Conmutador/ Divisor de Video/Audio HDMI Matrix 4x4 (con Audio y RS232), VS440HDM permite compartir hasta 4 entradas HDMI o DVI (con adaptadores HDMI a DVI - no incluidos) diferentes, con su audio correspondiente, entre 4 pantallas o proyectores independientes.

Con un conveniente botón frontal y control RS232 del software de PC este conmutador de matriz permite activar cada entrada y el audio correspondiente de forma individual, posibilitando que distintas fuentes A/V puedan enviar señales a cada una de las pantallas o bien, que una misma fuente pueda enviar señales a varias pantallas ofreciendo máxima flexibilidad y control.

El conmutador ofrece una pantalla LCD en el panel frontal para monitorear el estado de las conexiones, además de un control remoto y un módulo extensor IR para facilitar el manejo a distancia. Diseñado para proporcionar máxima funcionalidad y a la vez ahorrar espacio, el Conmutador HDMI Matrix se puede utilizar como solución autónoma o se puede instalar en rack mediante las orejetas de montaje suministradas. Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Excelente para conectar/conmutar varias fuentes en Instalaciones de Bancos de Pruebas, Centros de Datos, Mesas de Ayuda e Instalaciones de Transmisión de Video (DVB)

- Perfecto para aplicaciones de señalización digital en establecimientos comerciales que requieren conectar más de un reproductor de medios o PC
- Ideal para entornos educativos posibilitando a los estudiantes ver la pantalla del instructor durante una demostración y volver a sus respectivas pantallas una vez finalizada la misma
- Para ejecutar presentaciones multimedia con soporte de datos que aparecen en otra pantalla; ideal para usar en salas de conferencias o en ferias y exposiciones
- Permite controlar totalmente sus fuentes A/V y pantallas/proyectores – seleccione la fuente que desee para cada pantalla

Características

- El software incluido permite almacenar hasta 4 combinaciones de pantallas distintas
- Posibilita que cuatro PCs/Reproductores de Medios proporcionen video a cuatro pantallas
- Permite el almacenamiento y la recuperación de una combinación de pantallas usando los botones del panel frontal
- Soporta conexión a pantallas DVI usando adaptadores HDMI a DVI (se venden aparte)
- Botones de selección en el panel frontal - fáciles de usar
- Compatible con resoluciones de hasta 1920x1200 o 1080p
- Longitud máxima del cable 10m (32 pies)
- LCD en el panel frontal para monitorear fácilmente el estado de las conexiones
- Incluye control remoto y módulo de extensión IR
- Interfaz RS232 para el control de PC

Hardware

| | |
|----------------------|---------|
| Política de Garantía | 2 Years |
| Entrada A/V | HDMI |
| Cantidad de Puertos | 4 |
| Salida A/V | HDMI |
| Cableado | HDMI |

| | |
|------------------|----|
| Soporte de Audio | Sí |
| Montaje en Rack | Sí |

Rendimiento

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Longitud Máxima del Cable | 32.8 ft [10 m] |
| Resoluciones Admitidas | 1920x1200 or 1080p |
| Pantalla Plana Soportada | Sí |
| Ancho de Banda | 225MHz |

Conector(es)

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) |
| Conector A | 4 - HDMI (19 pines) |
| Conector B | 4 - HDMI (19 pines) |

Requisitos de Energía

| | |
|------------------------|--|
| Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| Tensión de Entrada | 100 - 240 AC |
| Corriente de Entrada | 0.6A |
| Tensión de Salida | 12V DC |
| Alimentación de Salida | 1.5A |
| Polaridad Central | Positivo |
| Tipo de Enchufe | M |
| Consumo de Energía | 18 |

Requisitos Ambientales

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Temperatura de | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) |

Almacenamiento

Humedad 0~95%

Características Físicas

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Color | Negro |
| Tipo de Gabinete | Acero |
| Longitud del Producto | 17.3 in [44.0 cm] |
| Ancho del Producto | 7.3 in [18.5 cm] |
| Altura del Producto | 1.7 in [4.2 cm] |
| Peso del Producto | 5.2 lb [2.4 kg] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 22.9 in [58.1 cm] |
| Ancho de la Caja | 10.4 in [26.3 cm] |
| Altura de la Caja | 3.5 in [9.0 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 6.9 lb [3.1 kg] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|---|
| Incluido en la Caja | 1 - Conmutador Selector HDMI Matrix |
| | 1 - Cable RS232 de 1,83m |
| | 1 - Control Remoto IR |
| | 1 - Extensor por infrarrojos |
| | 2 - baterías AAA |
| | 2 - Soportes para Montaje en Rack |
| | 6 - Tornillos para los soportes del montaje en rack |

1 - Adaptador universal de alimentación
(EE.UU./RU/UE/AU)

1 - CD del Software de Instalación

1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.