

## 4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232

Productcode: VS440HDMI



Met de VS440HDMI 4x4 HDMI Audio/Video Matrix Schakelaar/Splitter (met Audio en RS232) kunt u tot 4 afzonderlijke HDMI- of DVI-ingangen (DVI via een HDMI-naar-DVI-adapter - niet inbegrepen) met audio verdelen over 4 verschillende schermen of projectoren. Deze matrix-schakelaar kan worden bediend via handige druktoetsen en RS232 pc-software en stelt u in staat elke ingang en de bijbehorende audio afzonderlijk te schakelen. Dit betekent dat er verschillende audio/videobronnen kunnen worden weergegeven op elke uitgang, of een enkele bron op meerdere uitgangen, voor maximale flexibiliteit. De schakelaar is voorzien van een LCD-display op het voorpaneel om gemakkelijk de status in de gaten te houden, en een meegeleverde afstandsbediening en IR-verlengmodule voor een eenvoudige bediening op afstand. De HDMI-schakelaar is ontworpen voor een maximale functionaliteit en een effectief gebruik van beschikbare ruimte en kan losstaand worden gebruikt of gemonteerd in een 19 inch rack met behulp van de (inbegrepen) rack-oren. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Ideaal voor het schakelen tussen meerdere bronnen in testlaboratoria, televisiestudio's, automatiseringsafdelingen en helpdesks
- Perfect voor narrowcasting in de detailhandel waarbij er meer dan één mediaspeler of PC dient te worden aangesloten
- Stel stagiaires / studenten in staat mee te kijken op uw scherm en schakelen ze dan weer terug naar hun eigen scherm zodra de demonstratie voorbij is

- Toon multimediapresentaties waarbij er op een ander scherm achtergrondinformatie wordt weergegeven bij zakelijke besprekingen, in conferentieruimtes of op beurzen
- Neem de volledige controle over uw audio/videobronnen en beeldschermen / projectoren - zet een willekeurige bron op een willekeurig scherm

## Eigenschappen

- Met de meegeleverde software kunt u 4 verschillende schermcombinaties opslaan
- Vier pc's / mediaspelers kunnen vier beeldschermen van video voorzien
- Bewaren en oproepen van schermcombinaties mogelijk via druktoetsen op het frontpaneel
- Aan te sluiten op DVI-beeldschermen met behulp van een HDMI-naar-DVI-adapter (afzonderlijk verkrijgbaar)
- Voorzien van eenvoudig te bedienen selectietoetsen op het voorpaneel
- Ondersteunt resoluties tot 1920x1200 of 1080p
- Maximaal 10 m kabellengte
- LCD-scherm op het voorpaneel voor het gemakkelijk in de gaten houden van de status
- Inclusief afstandsbediening en IR-uitbreidingsmodule
- RS232-interface voor pc-bediening

---

### Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	HDMI
Poorten	4
AV-uitgang	HDMI
Bekabeling	HDMI
Audio	Ja
Rack-monteerbaar	Ja

---

### Prestaties

Maximale kabellengte	32.8 ft [10 m]
----------------------	----------------



Ondersteunde resoluties	1920x1200 or 1080p
Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Bandbreedte	225MHz

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	DB-9 (9-polig, D-Sub)
Connector A	HDMI (19-polig)
Connector B	HDMI (19-polig)

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6A
Uitgangsspanning	12V DC
Uitgangsstroom	1.5A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M
Vermogensopname	18

---

#### Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	0~95%

---

#### Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Staal



Lengte product	17.3 in [44.0 cm]
Breedte product	7.3 in [18.5 cm]
Hoogte product	1.7 in [42.0 mm]
Gewicht product	5.2 lb [2.4 kg]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	22.9 in [58.1 cm]
Package Width	10.4 in [26.3 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	6.9 lb [3.1 kg]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	HDMI-matrix-schakelaar
	1,83 m RS232 kabel
	Infrarood-afstandsbediening
	IR-extender
	AAA-batterijen
	Rackmontagebeugels
	Schroeven voor rackmontagebeugels
	Universele voedingsadapter (VS/GB/EU/AU)
	Software-CD
	Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

